



# D10

## Portable Hair Removal Machine

Three bands: 755nm/808nm/1064nm  
Suitable for all skin types



## DIODE LASER hair removal machine

■ 2 Years Warranty ■ OEM / ODM Service ■ 3 waves 1064nm + 808nm + 755nm

### Informazioni sulla macchina per la depilazione D10

- \* Barra laser importata da USA o Germania 8—12bar.
- \* Più di 50 milioni di scatti, più di 3 anni non è necessario cambiare la nuova maniglia.
- \* 3 onde 1064 nm 808 nm 755 nm, 3 in 1 è possibile utilizzare tutti i tipi di pelle

# Handle Display

Two colors, two spot sizes are optional



**Tripla lunghezza d'onda inclusa: 755nm 808nm 1064nm**

755nm adatto per la depilazione della pelle chiara.

808nm adatto per la depilazione della pelle neutra.

1064nm adatto per la depilazione della pelle nera.

# *Working Principle*

755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.



**ALEX 755nm**

**For white skin**

(fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**

**For yellow neutral skin**

(brown hair removal)



**YAG 1064nm**

**For black skin**

(black hair removal)



# The real experience is visible

Through live test verification ,safe ,long,painless  
and effective



- 1) Grandi dimensioni: touch screen a colori da 14 pollici usato.
- 2) Lingua multipla: tre tipi di opzioni di tipi di pelle, facili da usare.
- 3) Servizio OEM: il tuo logo può essere aggiunto gratuitamente sullo schermo della macchina, accetta la tua lingua speciale.



# Product details

Ultra-thin large screen, cool light strip



**Per maggiori dettagli, consultateci!  
24 ore online!**