

Informazioni sulla macchina per la depilazione D10

- * Barra laser importata da USA o Germania 8——12bar.
- * Più di 50 milioni di scatti, più di 3 anni non è necessario cambiare la nuova maniglia.
- * 3 onde 1064 nm 808 nm 755 nm, 3 in 1 è possibile utilizzare tutti i tipi di pelle



Tripla lunghezza d'onda inclusa: 755nm 808nm 1064nm

755nm adatto per la depilazione della pelle chiara.

808nm adatto per la depilazione della pelle neutra.

1064nm adatto per la depilazione della pelle nera.

Working Principle

755nm and 808nm and 1064nm, suits for all skin and hair types.



ALEX 755nm For white skin (fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm For black skin (black hair removal)

The real experience is visible Through live test verification ,safe ,long,painless and effective Before After

- 1) Grandi dimensioni: touch screen a colori da 14 pollici usato.
- 2) Lingua multipla: tre tipi di opzioni di tipi di pelle, facili da usare.
- 3) Servizio OEM: il tuo logo può essere aggiunto gratuitamente sullo schermo della macchina, accetta la tua lingua speciale.





Per maggiori dettagli, consultateci! 24 ore online!