

Servizio dell'OEM/ODM
Qualsiasi stile, qualsiasi colore tu voglia

Build more trusted partners

Our customers

60000+ CUSTOMERS

OEM/ODM

Customize the machine according
to customer needs



CERTIFICATE

Obtained multi-way authoritative certification,
product testing certification, product patent authority,



Vantaggi

- * Barra laser importata da USA o Germania Dilas.
- * Più di 40 milioni di scatti, più di 3 anni non è necessario cambiare la nuova maniglia.
- * 808nm Possono essere utilizzati tutti i tipi di pelle
- * Elevata potenza: NUOVA maniglia da 1200 W / 1800 W per le opzioni
- * Dimensione del punto della maniglia medica 12 * 24 mm o 12 * 36 mm, soluzione per la depilazione del viso e del corpo!
- * Sistema di raffreddamento: esclusivo sistema di raffreddamento Dual-TEC, più efficace per garantire il funzionamento della macchina tutto il giorno, 24 ore senza tempi di inattività.
- * Lunga durata: 40 milioni di scatti

Visualizzazione della maniglia

12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



1200w, 1800w grande potenza per libera scelta

Dimensione punto 12*24 o 12*36 mm

* Manico medico da 350 g, peso leggero, trattamento scorrevole rapido gratuito

* Con indicatore luminoso, per mostrare le condizioni di lavoro (sulla macchina e sulla maniglia), utilizzare in sicurezza



raffreddamento

- * accendere la macchina, raffreddare immediatamente, rimuovere immediatamente i peli
- * buon raffreddamento più lunga durata della maniglia
- * vero effetto di depilazione indolore del ghiaccio

Effetto del trattamento

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

Programma macchina

1. Grande schermo da 14 pollici, tocco rapido
2. Maschio e femmina, 6 parti del corpo, 6 tipi di pelle che impostano il software intelligente
3. 6 opzioni di lingua, è possibile aggiungere la tua lingua madre
4. Servizio di programma OEM gratuito (logo/sistema...)

5. Servizio OEM / ODM

- >>OEM your own machine body
- >>OEM your own program software
- >>OEM pretty machine colors
- >>Print your LOGO on machine body and screen

>>R & D team and Quality inspection Show

visualizzazione 6.Certificate

R & S design Team di progettazione e sviluppo dagli Stati Uniti e dalla Germania. Linea di produzione standard. Linea di produzione matura certificata e testata e team di ispezione qualità. Ciò a cui teniamo di più è che i prodotti di alta qualità sono lo standard per mantenere la cooperazione.

Parametri del prodotto

Modello	808V19
Tipo laser	Germania/USA importati, 12 bar, 18 bar
Schermo	Schermo tattile 4K da 14 pollici
Lunghezza d'onda	808 mm o 755 mm 808 mm 1064 mm
scatti	20-40 milioni di colpi
Energia	10~150 j/cm2, regolabile
Frequenza	1-10 Hz
Raffreddamento	Raffreddamento Double TEC ad alta velocitàAria e circolazione dell'acqua chiusaTesta di trattamento con temperatura di raffreddamento a semiconduttore regolabile
Energia	3500 W
Dimensione del punto	12*24mm o 12*36mm per scegliere
Voltaggio	110V/60HZ o 220V/50HZ per scegliere
Peso netto	95Kg
Peso lordo	105Kg
Dimensioni della macchina	53*40*105cm
Dimensioni della scatola	125*56*70.4

Confezione del prodotto

Tempi di consegna	3-7 giorni lavorativi dopo il pagamento
Modo di consegna	per via aerea, DHL, TNT, Fedex o agente di consegna
Prima della consegna	test video e immagini
Dopo la consegna	Garanzia: 2 anni, offre un servizio post-vendita impeccabile
Pacchetto	Scatola in alluminio con schiuma all'interno e ruote all'esterno

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,