

2021 Salon Queen

FASTER: 60% FASTER
STRONGER: STRONGER POWER 40%
BETTER RESULT
SMARTER: 4K ANDROID SCREEN

FASTER, STRONGER, SMARTER



1. Laser a diodi a tre lunghezze d'onda.
 2. Barre laser dorate dalla Germania o dagli Stati Uniti importate □ 40.000.000 durata della vita più lunga.
 3. Sicuro, veloce, indolore, permanente
 4. Per la depilazione di tutti i tipi di pelle e capelli
- Touch screen a colori reali da 5.14.0 pollici con 6 colori della pelle.
6. È possibile selezionare due modelli, maniglia singola o doppia maniglia



V26

Super comfortable experience
Painless and permanent treatment result
Suitable for all skin types and body areas

Il sistema di raffreddamento TEC più avanzato all'interno di questa macchina per offrire ottimi risultati di raffreddamento.

24 ore di lavoro. Materiale zaffiro. Esperienza reale senza dolore!

- 1) 10 battute/ 12 battute/ 16 battute, 10-40 milioni di colpi.
- 2) Grande punto 12 * 20 mm / 12 * 35 mm per una rapida depilazione.
- 3) Cristallo di zaffiro ghiacciato ghiacciato, per una depilazione indolore.
- 4) Barra laser d'oro di alta qualità importata dal tedesco.
- 5) Maniglia medica a partire da 350 g facile da trattare.

Sistema schermo

1. Grande touch screen da 14 pollici, progettato umanizzato.
2. Maschio/femmina, parti del corpo, 6 tipi di pelle per opzione.
3. 6 sistemi linguistici, lingua madre quello che vuoi.
4. Servizio di programma OEM gratuito (logo/sistema...)

Barra laser	Germania/USA importati, 8 bar, 10 bar, 12 bar, 16 bar
Lunghezza d'onda	755nm 808nm 1064nm/ o singolo 808nm
Energia	0-150J/cm ²
Frequenza	1-10 hz
Larghezza di impulso	40-800 ms
Interfaccia LCD operativa	Schermo tattile LCD TFT True Color da 14.0
Sistema di raffreddamento	Circuitazione dell'aria e dell'acqua chiusa Testina di trattamento con temperatura di raffreddamento a semiconduttore regolabile
Energia	4000 W
Sorgente elettrica	220V/50HZ o 110V/60HZ
NW/ GW	62kg/78kg

Company Strength

The collage consists of four panels, each with an icon and text:

- 50+ R&D team**: An image of a person working at a computer with a circuit board on the desk.
- 500+ Cooperation Case**: An image of several people in a factory setting working on components.
- 17 Days Product deadline**: An image of a factory floor with workers and machinery.
- 100+ Export country**: An image of a warehouse filled with rows of finished laser machines.

- >>OEM your own machine body.
- >>OEM your own program software.
- >>OEM pretty machine colors.
- >>Print your LOGO on machine body and screen.

Custom Section


CASE design



LOGO design



SYSTEM design




Visualizzazione del certificato

CERTIFICATE DISPLAY



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

