



4 in 1

MLKJ conveniente 4in1 laser multifunzione a diodi per macchine di bellezza Laser laser ipl
laser nd yag laser rf



MULTI-FUNCTION 4 IN 1 MACHINE

La nuovissima macchina di bellezza laser multifunzione 4 in 1 combina quattro diverse tecnologie laser: laser a diodi, laser IPL, laser ND: YAG e laser RF. Ogni tecnologia ha i propri campi di applicazione e vantaggi, che sono riassunti di seguito:

Real shot display



808 handle



Elight handle



ND YAG Laser handle



RF handle



Laser a diodi:

Campi di applicazione:

Depilazione: i laser a diodi sono altamente efficaci per la riduzione permanente dei peli su vari tipi di pelle. Vantaggi: Precisione: i laser a diodi possono colpire aree specifiche, garantendo una depilazione precisa. Velocità: i laser a diodi hanno dimensioni dello spot più grandi e tassi di ripetizione elevati, consentendo sessioni di trattamento rapide.

Sicurezza: offrono fototermolisi selettiva, riducendo al minimo i danni alla pelle circostante.

DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



ADVANTAGE

- **PAINLESS:** 755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:** Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:** There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:** To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operation



Suitable for hair removal on any part of the body,
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.



• *Cooling effect* •

The handle is frosted for one minute,
making your treatment more comfortable and painless



Laser IPL (luce pulsata intensa):

Fotoringiovanimento: l'IPL può migliorare l'aspetto della pelle danneggiata dal sole, macchie senili, lentiggini e lesioni vascolari. Depilazione: l'IPL può mirare alla melanina nei follicoli piliferi per un'efficace riduzione dei peli. Vantaggi: Versatilità: IPL può affrontare una serie di problemi della pelle, inclusi problemi di pigmentazione e lesioni vascolari. Non invasivo: i trattamenti IPL sono generalmente non invasivi e hanno tempi di inattività minimi.

Elight handle



specification

- High-quality: Elight handpiece with super cooling system
- Optional Spot Size 15*50mm
- Long shots time: 150000 times
- 7 filters: 420/510/560/585/640/690/755nm
Standard: 420/510/680nm



Before & After



Hair removal



Skin rejuvenation



Freckle removal



Acne removal



Vascular



Skin firming

Laser ND:YAG:

Campi di applicazione:

Rimozione del tatuaggio: i laser ND:YAG possono rimuovere efficacemente vari tipi e colori di tatuaggi.

Trattamento delle lesioni pigmentate: possono mirare e ridurre la comparsa di lesioni pigmentate come voglie e macchie senili.

Vantaggi:

Versatilità: i laser ND:YAG possono indirizzare un'ampia gamma di pigmenti, rendendoli adatti a diversi tipi di tatuaggi e pigmentazioni.

Sicurezza: hanno una lunghezza d'onda maggiore, che può penetrare più in profondità nella pelle, riducendo al minimo i danni alla superficie.

HANDLE-ADVANTAGE



specification

- **Multiple choice**
fixed 1064nm & 532nm, adjustable 1064nm & 532nm (adjust 1-7 mm) for tattoo removal, nevus removal etc.
- **Multifunction**
1320nm for skin rejuvenation
- **Indicator light**
Dot position is the indicator light position dot more accurate



Adjustable
532nm



Adjustable
1064nm



Black doll
1320nm



Fixed
532nm



Fixed
1064nm



Before&after compare



before



One cycle



Two cycles



Three cycles

Tattoo removal



Tattoo removal



Nevus of Ota removal



Tattoo on brow removal



Lioline removal



Lioline removal



Tattoo on brow removal



Laser RF (radiofrequenza):

Campi di applicazione:

Rafforzamento della pelle: i laser RF possono stimolare la produzione di collagene, portando al rassodamento della pelle e alla riduzione delle rughe.

Vantaggi:

Non chirurgico: i laser RF forniscono un'opzione non chirurgica per ottenere il rassodamento e il ringiovanimento della pelle.

Tempo di inattività minimo: in genere hanno tempi di inattività minimi o nulli, consentendo ai pazienti di riprendere rapidamente le normali attività.



Skin rejuvenation/Vascular/Acne



before



after



before



after



before



after

BEFORE & AFTER [®]



Hair removal



Skin rejuvenation



Freckle removal



Acne removal



Vascular



Lose weight

SCREEN INTERFAC [®]

Professional Screen, Easy operation



Dimensione dello schermo	Schermo tattile a colori da 14 pollici
Durata dell'impulso	10-300 ms
Frequenza	1-10 hz
Dimensione del punto	Luce: 15 x 50 mm Laser a diodi: 12*20 mm e 12*35 mm
Energia	1-150J/cm2

Raffreddamento	Raffreddamento ad acqua Raffreddamento ad aria Sistema di raffreddamento del condensatore TEC
Voltaggio	AC220V/110V 50HZ/60HZ
Dimensione della macchina	113*65*76 cm
Pacchetto	Scatola in alluminio
Garanzia	2 anni

La macchina di bellezza laser multifunzione 4 in 1 offre il vantaggio della versatilità, consentendo ai professionisti di affrontare molteplici problemi estetici utilizzando un unico dispositivo. Fornisce una gamma completa di trattamenti, tra cui la depilazione, il fotingiovanimento, la rimozione dei tatuaggi, il trattamento delle lesioni pigmentate e il rassodamento della pelle.





Authentication

CE,NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours

CERTIFICATE DISPLAY



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

1. È un'azienda affidabile?

Weifang Mingliang Development Co., Ltd. è stata fondata nel 2005, impegnata in ricerca e sviluppo, vendita e servizi post-vendita di dispositivi estetici e apparecchiature laser mediche, anche parte dell'area IT e del settore immobiliare. Abbiamo un team di professionisti che si integra con l'ottica, i macchinari, l'elettricità e la medicina, per mantenerci all'avanguardia in questo campo. fabbrica copre 5000M2 e ha più di 100 dipendenti.

2: E la consegna?

Possiamo offrire i servizi porta a porta via aerea o via mare, dipende solo dalla tua effettiva richiesta. Come DHL, UPS, TNT, FEDEX... per via aerea; e i trasporti marittimi.

3: qual è il tempo di consegna?

3-5 giorni lavorativi. Magazzino enorme.

4: qual è il pacchetto?

Robusta e bella cassa in lega di alluminio/cassa di cartone/cassa di legno.

5: Avete supporti tecnologici tempestivi?

Abbiamo un team di supporto tecnologico professionale per i tuoi servizi tempestivi.

Prepariamo i documenti tecnici per te, inoltre puoi contattarci tramite telefono, webcam, chat online (googletalk, MSN, skype, yahoo...).

6: Qual è il metodo di pagamento?

T/T, WESTERN UNION, IMPEGNO ed ecc.

7: Se le macchine si rompono durante la spedizione, ci sosterrai?

Generalmente il nostro cliente acquisterà l'assicurazione prima della spedizione, evitando qualsiasi perdita di denaro a causa di un trasporto approssimativo. Ti aiuteremo a risolvere i sinistri con le compagnie assicurative per riscuotere i tuoi soldi indietro nel tempo.

Fabbrica di strumenti di bellezza, salone di bellezza, OEM di strumenti di bellezza, personalizzazione di strumenti di bellezza

In caso di domande, non esitate a contattarmi.

La tua pronta risposta sarà molto apprezzata.