




**Macchina per la depilazione con laser a diodi.**

- \* Nessuna pigmentazione. Adatto a qualsiasi tipo di pelle;
- \* Adatto a qualsiasi tipo di pelle;
- \* Sicuro e veloce.
- \* Golden Standard internazionale per la depilazione;
- \* La lunghezza d'onda ottimale del laser 808nm o 7558081064nm;



**Il laser Three Waves combina 755nm 808nm 1064nm, adatto a tutti i tipi di trattamento di pelle e capelli.**

755nm per la depilazione della pelle bianca (peli fini/dorati).  
 808nm per la depilazione della pelle gialla (naturale).  
 1064nm per la depilazione della pelle nera (peli neri).  
 Macchina per la depilazione laser a diodi al platino prima e dopo




**ALEX 755nm**  
**For white skin**  
 (fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**  
**For yellow neutral skin**  
 (brown hair removal)



**YAG 1064nm**  
**For black skin**  
 (black hair removal)



# Treatment Comparison

