

# 14 years manufacturer

with rich experience in producing beauty machines!

- \* Spot size 12\*24mm, 12\*36mm, for option
- \* Medical handle, light weight, free quick slide treatment
- \* Can selected Parameters for different skin tones
- \* 3in1 handle, Alex755nm + speed808nm + yag1064nm, multiple laser wavelengths and technologies

[LEARN MORE](#)

## Vantaggi

- \* Barra laser importata da USA o Germania Dilas.
- \* Più di 40 milioni di scatti, più di 3 anni non è necessario cambiare la nuova maniglia.
- \* 3 onde 1064 nm 808 nm 755 nm, 3 in 1 è possibile utilizzare tutti i tipi di pelle
- \* Elevata potenza: NUOVA maniglia da 1000 W/1200 W/1600 W per le opzioni
- \* Manico medico con dimensioni del punto 12 \* 24 mm, 12 \* 36 mm, soluzione per la depilazione del viso e del corpo!
- \* Sistema di raffreddamento: esclusivo sistema di raffreddamento Dual-TEC, più efficace per garantire il funzionamento della macchina tutto il giorno, 24 ore senza tempi di inattività.
- \* Lunga durata: 40 milioni di scatti

## Display 1.Handle

1200w, 1800w grande potenza per libera scelta

Dimensione punto 12\*24 o 12\*36 mm

- \* Manico medico da 350 g, peso leggero, trattamento scorrevole rapido gratuito
- \* Con indicatore luminoso, per mostrare le condizioni di lavoro (sulla macchina e sulla maniglia), utilizzare in sicurezza



## **2. Raffreddamento**

- \* accendere la macchina, raffreddare immediatamente, rimuovere immediatamente i peli
- \* buon raffreddamento più lunga durata della maniglia
- \* vero effetto di depilazione indolore del ghiaccio


# 12\*24mm or 12\*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



### 3. Uso sicuro su tutti i tipi di pelle

1. Alex 755nm per pelli chiare
2. Speed Diode 808nm per la pelle gialla
3. Long Pulse 1064nm per pelli più scure



**More powerful energy absorption** by the melanin chromophore, making it ideal for the widest range of hair types and color  
 - especially light-colored and thin hair

**Deep penetration of the hair follicle with high average power** with high repetition rate for fast treatment. moderate melanin absorption level making it safe for darker skin types.  
 ideal for treating the arms, legs, cheeks and beard.

**low melanin absorption, focused solution for darker skin types.** Offers the deepest penetration of the hair follicle, embedded hair in areas as the scalp, armpit, and pubic area.

## Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment



## Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

### 4. Programma macchina

1. Grande schermo da 14 pollici, tocco rapido
2. Maschio e femmina, 6 parti del corpo, 6 tipi di pelle che impostano il software intelligente
3. 6 opzioni di lingua, è possibile aggiungere la tua lingua madre
4. Servizio di programma OEM gratuito (logo/sistema...)

### 5. Servizio OEM / ODM

- >>OEM your own machine body
- >>OEM your own program software
- >>OEM pretty machine colors
- >>Print your LOGO on machine body and screen
- >>R & D team and Quality inspection Show

### visualizzazione 6.Certificate

# Build more trusted partners

## Our customers

60000+ CUSTOMERS


## OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs



## CERTIFICATE

Obtained multi-way authoritative certification,  
product testing certification, product patent authority,



### 7. Imballaggio del prodotto

Tempi di consegna	3-7 giorni lavorativi dopo il pagamento
Modo di consegna	per via aerea, DHL, TNT, Fedex o agente di consegna
Prima della consegna	test video e immagini
Dopo la consegna	Garanzia: 2 anni, offre un servizio post-vendita impeccabile
Pacchetto	Scatola in alluminio con schiuma all'interno e ruote all'esterno

**Per maggiori dettagli, contattaci!  
24 ore online!!**