

Soprano ICE PLATINUM

Medical beauty machine

Medical diode laser hair removal
For all skin types,
triple wavelength laser work together

Macchina per la depilazione con laser a diodi.

- * Nessuna pigmentazione. Adatto a qualsiasi tipo di pelle;
- * Adatto a qualsiasi tipo di pelle;
- * Sicuro e veloce.
- * Golden Standard internazionale per la depilazione;
- * La lunghezza d'onda ottimale del laser 808nm o 755/808/1064nm;

350g

Ultra light handle



12×36mm

Handle

1800W diode laser hair removal




12×24 mm

Handle

1200W diode laser hair removal

Il laser Three Waves combina 755 nm 808 nm 1064 nm, adatto a tutti i tipi di trattamento di pelle e capelli.

755nm per la depilazione della pelle bianca (peli fini/dorati).
 808nm per la depilazione della pelle gialla (naturale).
 1064nm per la depilazione della pelle nera (peli neri).




ALEX 755nm
For white skin
 (fine, golden hair removal)




SPEED 810nm
For yellow neutral skin
 (brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
 (black hair removal)



Treatment Comparison



Modello	Laser a diodi di platino
Tipo laser	Germania/USA importati 12 bar, 15 bar
Schermo	Schermo tattile 4K da 14 pollici
Lunghezza d'onda	755nm 808nm 1064nm
Colpi	40 milioni di colpi
Energia	10~150 j/cm2, regolabile
Frequenza	1-10 Hz
Raffreddamento	TECariaraffreddamento ad acqua
Energia	3500 W
Dimensione del punto	12*24mm/12*36mm per scegliere
Voltaggio	110V/60HZ o 220V/50HZ per scegliere



Per 15 anni di impianti chimici di produzione e commercializzazione integrati, abbiamo un servizio post-vendita senza preoccupazioni:

Considerando la lunga distanza tra noi e i clienti, al fine di servire meglio i clienti, La nostra azienda ha istituito un team di assistenza tecnica post-vendita professionale.

- 1) I nostri tecnici risolveranno tempestivamente eventuali problemi della macchina e prepareranno i documenti per te entro 24 ore.
- 2) Puoi anche contattarci telefonicamente, online, ecc.
- 3) Forniamo documenti e video di formazione completi per la macchina.

Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity
R&D capability for customization
Professional certifications and approvals



OEM professionale, servizi ODM:

- Stampa qualsiasi colore.
- Aggiungi il tuo logo
- Aggiungi qualsiasi lingua nel sistema della macchina.
- Progetta un guscio macchina esclusivo per te, crea il tuo marchio sul mercato.
- Progetta la nuova interfaccia e il sistema della macchina, rendilo più conveniente per te e per i tuoi clienti.

Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service

**Benvenuti a consultare e collaborare
Servizio online 24 ore su 24!**