

Macchina per la depilazione con laser a diodi.

- * Nessuna pigmentazione. Adatto a qualsiasi tipo di pelle;
- * Adatto a qualsiasi tipo di pelle;
- * Sicuro e veloce.
- * Golden Standard internazionale per la depilazione;
- * La lunghezza d'onda ottimale del laser 808nm o 7558081064nm;




Il laser Three Waves combina 755nm 808nm 1064nm, adatto a tutti i tipi di trattamento di pelle e capelli.

755nm per la depilazione della pelle bianca (peli fini/dorati).

808nm per la depilazione della pelle gialla (naturale).

1064nm per la depilazione della pelle nera (peli neri).

Macchina per la depilazione laser a diodi al platino prima e dopo






ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)



Treatment Comparison

