


## Macchina per la depilazione Sopran Titanium 1200W 1800W

1. Tecnico laser, adatto a tutti i tipi di pelle e capelli.
2. Maniglie: dimensioni del punto 12 \* 24 mm, l'altro 12 \* 36 mm
3. Trattamento veloce: frequenza 1-10Hz, barra laser importata dalla Germania



Refrigerazione ad aria acqua compressore

Trattamento della sensazione di ghiaccio, confortevole e indolore



**Super cooling effect, the handle temperature can be reduced to -25 °C**

### **Manico della macchina per la depilazione Soprano Titanium**

L'impugnatura da 1,12 \* 24 mm può essere utilizzata su piccole parti del corpo, come la depilazione del viso e altri piccoli luoghi.

2,12 \* 36 mm può essere utilizzato su ampie parti del corpo, come schiena, braccia e gambe.....

### **Tripla lunghezza d'onda inclusa: 755nm 808nm 1064nm**

755nm adatto per la depilazione della pelle chiara.

808nm adatto per la depilazione della pelle neutra.

1064nm adatto per la depilazione della pelle nera.

Medical 1200W/1800W

**50 Million Shots**

USA / Germany Imported Laser Bar



755nm+808nm+1064nm



**ALEX 755nm**

**For white skin**

(fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**

**For yellow neutral skin**

(brown hair removal)



**YAG 1064nm**

**For black skin**


(black hair removal)

### **Laser a diodi 10bar 1200W15bar 1800W:**

\* La Germania Dilas ha importato la barra laser. (La barra laser dorata più recente e di migliore qualità)

\* Scatti: 20-50 milioni di scatti

\* 755 808 1064nm è per la depilazione di tutti gli stili di pelle e capelli



### **Visualizzazione sullo schermo**

- 1) Grandi dimensioni: touch screen a colori da 14 pollici usato.
- 2) Lingua multipla: tre tipi di opzioni di tipi di pelle, facili da usare.
- 3) Servizio OEM: il tuo logo può essere aggiunto gratuitamente sullo schermo della macchina, accetta la tua lingua speciale.

**Per ulteriori informazioni sul prodotto, contattaci!**

**Online 24 ore su 24**