




Macchina per la depilazione Sopran Titanium 1200W 1800W

1. Abiti per tutti i tipi di pelle e capelli.
2. Maniglie: dimensioni del punto 12 * 24 mm, l'altro 12 * 36 mm
3. Trattamento veloce: frequenza 1-10Hz, barre laser importate dalla Germania.



Refrigerazione ad aria acqua compressore
Trattamento della sensazione di ghiaccio, confortevole e indolore



Super cooling effect, the handle temperature can be reduced to -25 °C

Manico della macchina per la depilazione Sopran Titanium

L'impugnatura da 1,12 * 24 mm può essere utilizzata su piccole parti del corpo, come la depilazione del viso e altri piccoli luoghi.

2,12 * 36 mm può essere utilizzato su ampie parti del corpo, come schiena, braccia e gambe.....

Tripla lunghezza d'onda inclusa: 755nm 808nm 1064nm

755nm adatto per la depilazione della pelle chiara.

808nm adatto per la depilazione della pelle neutra.

1064nm adatto per la depilazione della pelle nera.

Medical 1200W/1800W

50 Million Shots

USA / Germany Imported Laser Bar



755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin


(black hair removal)

Laser a diodi 10bar 1200W15bar 1800W:

* La Germania Dilas ha importato la barra laser. (La barra laser dorata più recente e di migliore qualità)

* Scatti: 20-50 milioni di scatti

* 755 808 1064nm è per la depilazione di tutti gli stili di pelle e capelli



Visualizzazione sullo schermo

- 1) Grandi dimensioni: touch screen a colori da 14 pollici usato.
- 2) Lingua multipla: tre tipi di opzioni di tipi di pelle, facili da usare.
- 3) Servizio OEM: il tuo logo può essere aggiunto gratuitamente sullo schermo della macchina, accetta la tua lingua speciale.

Per ulteriori informazioni sul prodotto, contattaci!

Online 24 ore su 24