

New Machine

“

**High power diode laser
with nice cooling technology**
for hair removal with painless!

”




*Laser a diodi ad alta potenza da 1800w con una piacevole tecnologia di raffreddamento, per la depilazione indolore!

* Il laser a diodi consente alla luce di penetrare più in profondità nella pelle e in modo più sicuro rispetto ad altri laser. poiché può evitare il pigmento di melanina nell'epidermide della pelle, possiamo usarlo per la depilazione permanente di tutti i peli colorati su tutti i 6 tipi di pelle.

* Adatto a tutti i peli superflui su aree come viso, braccia, ascelle, petto, schiena, bikini, gambe... Ha anche il rinnovamento della pelle.

* Frequenza 1-10 Hz. treatment velocemente!!! Macchina per la depilazione rapida e permanente. Indolore!!



755 nm for white skin (fine, golden hair removal);



808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);



1064 nm for black skin (black hair removal)

Esposizione della maniglia

1. Laser a diodi a tre lunghezze d'onda.
 2. Barre laser dorate dalla Germania o dagli Stati Uniti importate □ 40.000.000 durata della vita più lunga.
 3. Sicuro, veloce, indolore, permanente
 4. Per la depilazione di tutti i tipi di pelle e capelli
- Touch screen a colori reali da 5.14.0 pollici con 6 colori della pelle.


Handle Details

Three Wavelengths Work Togher




12*20nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



12*35nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



Il laser a 3 onde combina 755 nm 808 nm 1064 nm, adatto a tutti i tipi di trattamento di pelle e capelli.

755nm per la depilazione della pelle bianca (peli fini/dorati).

808nm per la depilazione della pelle gialla (naturale).

1064nm per la depilazione della pelle nera (peli neri).

For all skin types

Triple wavelength laser work together

755
nm

808
nm

1064
nm

755nm/808nm/1064nm

755nm
808nm
1064nm

Laser hair removal treatment theory



Hair active growth
phase(3-6years)



laser treatment



Transition phase
(1-2weeks)



Resting phase
(1-2 weeks)



Return to growth
phase

Parametri del prodotto







Modello	808V29
Tipo laser	Laser a diodi 808nm o 755/808/1064nm 3 onde combinate
Schermo	Schermo tattile 4K da 14 pollici
Lunghezza d'onda	755/808/1064
scatti	20-40 milioni di colpi
Energia	10~150 j/cm2, regolabile
Frequenza	1-10HZ
Raffreddamento	Compressoreariaacqua
Energia	3500 W
Dimensione del punto	12*24mm o 12*36mm per scegliere
Voltaggio	110V/60HZ o 220V/50HZ per scegliere
Peso netto	95Kg
Peso lordo	105Kg

Dimensioni della
macchina 53*40*105 cm
Dimensioni della
scatola 125*56*70.4

Before and After



Before



After



Before



After



Before



After



Before



After

Depilazione indolore, nessun effetto collaterale☑ Rendi la tua pelle setosa e piena di fascino!

Sistema operativo

- * Schermo da 14,0 pollici
- * sistema multilingue
- * Facile da usare fornendo capacità operative e servizi di insegnamento
- * Il logo e la lingua gratuiti possono essere personalizzati sullo scr

Custom Section

LOGO design



SYSTEM design



Puoi personalizzare la schermata del tuo logo esclusivo in base alle tue esigenze

Our customers

60000+ CUSTOMERS



102

Countries

OEM/ODM

Customize the machine according
to customer needs

CERTIFICATE



PACKING

Safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention
collision bubble

Two- year warranty for machine
handle as consumable,
one-year warranty

Tight packaging

Training:
(video +manual+online service)
can keep you operate it easily



3-5 business days
delivery

professional guide:
24 hours professional online
customer service