



DIODE LASER HAIR REMOVAL

PAINLESS HAIR REMOVAL, NO SIDE EFFECT

MORE



Diode Laser
Permanent hair removal

Perché tutti i saloni di bellezza e le estetiste scelgono il titanio

1. Professionista. abbiamo più di 15 anni di esperienza nell'area delle macchine di bellezza di fascia alta.
2. Sicurezza. nessun effetto collaterale sulla pelle e sulle ghiandole sudoripare, nessuna cicatrice.
3. Raffreddamento rapido, che consente di ottenere una depilazione indolore.
4. Popolare. Tripla lunghezza d'onda: 755 nm 808 nm 1064 nm, adatta a tutti i tipi di pelle, i peli fini della pelle nera possono essere facilmente rimossi.
5. Alta energia. La dimensione del punto più grande, 50 milioni di colpi, distrugge efficacemente i follicoli piliferi, la depilazione permanente.

Spettacolo di maniglie

12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



- >>> Big Dimensione del punto 12*20mm, 12*35mm for option
- >>> Laser technology, big power 10bar 1200W, 12 bar 1800W
- >>> 300g handle, light weight, free quick slide treatment



12*24mm 1200W handle
Additional therapeutic head



12*36mm 1800W handle
Additional therapeutic head



- >>> New nose hair treatment head, applicable to small part treatment
- >>> 1 minute refrigeration frosting, painless treatment experience






ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)



Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal
It takes 3--5 times to realize
permanently hair removal



- * Schermo 4K da 14 pollici, che offre un'esperienza tattile super cool.
- * Il servizio OEM è accettato. parametro di regolazione è ok.
- * Aggiungi gratuitamente il tuo logo e la tua lingua

Specifica di Macchina per la depilazione con laser a diodi

Articolo	Laser a diodi verticale 755nm808nm1064nm
Tipo laser	Barra laser medicale laser a diodi: 10 bar/15 bar
Potenza di ogni barra	Medico con 120w/Bar
Sistema di visualizzazione	Schermo tattile a colori da 14 pollici
Lunghezza d'onda	808 nm/755 nm/1064 nm
Spot Size	Medico con 12*24mm ² /12*36mm ²
Durata della maniglia del laser	Almeno 40 milioni di colpi
Energia	10-150 J/cm ² regolabile (fino a 150J/cm ² opzionale)
Durata dell'impulso	30~400 ms regolabile
Frequenza	1,0-10Hz;
Sistema di raffreddamento	Compressoreariachiusura circolazione acqua
Maneggiare il potere	1000w/1200w/1600w/1800w
Potenza della macchina	4000w
Sorgente elettrica	220V/50HZ o 110V/60HZ
Temperatura del cristallo	-20~3°C
Temperatura della macchina	24°C
Requisiti di potenza	AC220V/110V 50~60Hz

Spettacolo di macchine





OEM professionale, servizi ODM:

- Stampa qualsiasi colore.
- Aggiungi il tuo logo
- Aggiungi qualsiasi lingua nel sistema della macchina.
- Progetta un guscio macchina esclusivo per te, crea il tuo marchio sul mercato.

- Progetta la nuova interfaccia e il sistema della macchina, rendilo più conveniente per te e per i tuoi clienti.

Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity
R&D capability for customization
Professional certifications and approvals



estetica macchine estetiche mediche □ macchine per estetica avanzata □ laser a diodi 755 808 1064 □
macchina per la depilazione laser a diodi □ macchina per la depilazione laser

**Si prega di consultarci per maggiori dettagli.
24 ore online!**