

MLKJ

CUSTOMER SERVICE

15 YEARS FACTORY, 2 YEARS WARRANTY, 102 COUNTRIES, 60,000+ CUSTOMERS.

MLKJ—MAKE YOUR BEAUTY BUSINESS EASIER



15 years factory



2 years warranty



102 COUNTRIES



2 years warranty



14 inch
Screen Size



3000W
Input power



1-10HZ
Frequency



755nm 808nm 1064nm
Wavelength

>>Machine 14-inch large screen

>>3000 W machine Potenza to ensure the treatment effect

>>1-10 Hz fast Frequenza and 15x25mm Dimensione del punto ensures faster, smooth and effective treatment

>>808 single wave or 755nm/808nm/1064nm perfect triple Lunghezza d'ondas

>>Easy to operate Data Base system,can do the treatment by man mode and women mode, anche parte del corpo diversa. Per garantire un parametro sicuro per il nuovo operatore
>> Long life time More than 40 millions colpi gold laser diode module, anti high temperature.

350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**



Il manico pesa solo 350 g, il che è conveniente per il trattamento

>>12 piecs or 16 pieces Germany Dilas original laser bars,600/800W/1200W power is capable to meet all

demands of hair removal on the whole body;

>>1-10Hz fast frequency and 15x25mm spot size ensures faster, smooth and effective treatment;

>Super sapphire touch Raffreddamento system ensures painless and comfortable treatment;

Hair removal principle



Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area

Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal

Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth



755 nm for white skin (fine, golden hair removal);



808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);



1064 nm for black skin (black hair removal)

Gestire Lunga durata 20-40 milioni di colpi

Velocità 808 nm: lunghezza d'onda standard d'oro per tutti i tipi di capelli

Alex 755nm: Specifico efficace per capelli biondi, capelli fini

Long Pulse 1064nm: specifico efficace per la pelle scura e abbronzata migliore qualità ipl shr opt laser / nd yag / prezzo della macchina per la depilazione laser alessandrite







Modello	808V27- laser a diodi
Tipo laser	Laser a diodi 808nm o 755/808/1064 3 onde
Schermo	Sistema touch screen da 14 pollici
Wavelength	808 nm/755/808/1064
shots	20-40 milioni di colpi
Energia	10~150 j/cm ² , regolabile
Frequency	1-10HZ
Cooling	Doppio raffreddamento TEC
Power	3000W
Spot size	12*35mm o 12*20mm per scegliere
Voltaggio	110 V/60 HZ o 220 V/50 HZ a scelta

Profilo Aziendale

1. La società Weifang Mingliang ha 15 anni di esperienza nella produzione di apparecchiature di bellezza nello strumento di bellezza.

È stato venduto in 102 paesi e serve oltre 600000 istituzioni in tutto il mondo Semplifica il business della bellezza.



2. Supporta l'OEM della shell della macchina, OEM del sistema della macchina, puoi aggiungere il tuo logo....

3. Abbiamo un reparto di ricerca e sviluppo di produzione professionale. La macchina per l'imballaggio di scatole di alluminio è robusta e durevole, con protezione di sicurezza, aiutando la tua macchina a tornare a casa in sicurezza!

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

**Contattaci ora
24 ore in linea!**