



Ha superato seriamente CE medico, ISO13485

Due anni di garanzia, manutenzione per sempre.

Il nostro team di vendita fornirà consulenza professionale prima di acquistare la macchina.

È disponibile una formazione tecnica gratuita per i distributori.

Video dell'operatore disponibile per tutti gli acquirenti.

Tecnico gratuito per l'aggiornamento.

Supporto on-line tramite Skype, video su Youtube ed e-mail.



1. Tecnico laser, adatto a tutti i tipi di pelle e capelli.
2. Maniglie: 1000 W o 1200 W, una dimensione spot 12 * 20 mm, l'altra 12 * 35 mm
3. Trattamento veloce: frequenza 1-10Hz, barre laser importate dagli Stati Uniti.
4. Funzionamento continuo 12 ore: aria acqua esclusivo sistema di raffreddamento TEC da 1200 W, controlla la temperatura dell'acqua costante a 24 °C, assicura il funzionamento della macchina ininterrottamente tutto il giorno, anche in estate senza macchina per la depilazione laser del

condizionatore d'aria

Macchina per la depilazione laser da 1000 W o 1200 W o 1600 W

One minute cooling -27°C

Best TEC Cooling system
hair remover laser



Manico della macchina per la depilazione laser al titanio

L'impugnatura da 1,12 * 20 mm può essere utilizzata su piccole parti del corpo, come la depilazione del viso e altri piccoli luoghi.

2,12 * 35 mm può essere utilizzato su grandi parti del corpo, come schiena, braccia e gambe

3. Con pila laser USA importata, forte energia, durata della vita più lunga. il miglior laser in questa linea di macchine per la depilazione laser

350g lightweight handle, more ergonomic

Available in **black or white**




>>Germany Emitter, strong Energia

>>1200W power of hair removal on the whole body;

>>1-10Hz fast Frequenza

>> Italy water pump, it can keep machine working 24 hours without stop.



755nm	<p>More powerful energy absorption by the melanin chromophore, making it ideal for the widest range of hair types and color - especially light-colored and thin hair</p>
808/810nm	<p>Deep penetration of the hair follicle with high average power with high repetition rate for fast treatment. moderate melanin absorption level making it safe for darker skin types. ideal for treating the arms, legs, cheeks and beard.</p>
1064nm	<p>low melanin absorption, focused solution for darker skin types. Offers the deepest penetration of the hair follicle, embedded hair in areas as the scalp, armpit, and pubic area.</p>

Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area



Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal



Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth

Il laser contiene quattro lunghezze d'onda in uscita, ha una vasta gamma di applicabilità. Ha un certo effetto terapeutico sulla rimozione del rosso striature di sangue, vene varicose, anti-infiammatori, depilazione, sbiancamento e ringiovanimento della pelle.



WALTZ PRO LASER



1



2



3

Sistema schermo



The new 14-inch screen is clear easy to operate.



OEM/ODM SEVRICE

3D LOGO with luxurious texture.

- 1) Touch Screen: 12,4 pollici facile da usare.
- 2) 6 lingue a scelta.
- 3) Colore per scegliere, anche il tuo LOGO potrebbe essere messo sullo schermo e sul guscio della macchina gratuitamente

Modello	Macchina per la depilazione laser
Tipo laser	Depilazione laser al titanio
barra laser	12 bar, 1200 W, 10 bar 1000 W, importati dagli Stati Uniti
Sistema di visualizzazione	Touch screen a colori reali da 12 pollici
Colpi con manico laser	40 milioni di volte
Energy	10~150 j/cm2, regolabile
Durata dell'impulso	40~800 ms regolabile
Frequency	1~10 Hz
	Condensatore TEC 1200W
Sistema di raffreddamento	Circolazione dell'aria e dell'acqua ravvicinata
	Testina di trattamento con semiconduttore
	temperatura di raffreddamento regolabile
Dimensione del punto	12*20 mm, 12*35 mm
Temperatura del cristallo	-10~3°C
Requisiti di potenza	CA220/110 V, 50/60 Hz

Custom Section

CASE design



LOGO design




SYSTEM design



Profilo Aziendale





A proposito di mingliangkj:

Weifang Mingliang electronics Co., Ltd (abbreviazione: MLKJ) è un produttore di bellezza altamente professionale ed esperto attrezzature in Cina, abbiamo un reparto di produzione professionale, un reparto di controllo qualità, un reparto di magazzino e un servizio di vendita reparto. I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati in salone, clinica e casa. Mercato in tutto il mondo, tra cui Europa, Nord America, Asia e così via. La nostra azienda ha 13 anni nel settore della bellezza e presta attenzione alla qualità e al prezzo dei prodotti.

Confezione del prodotto

1. Weifang Mingliangkj electronics Co., Ltd (abbreviazione: MLKJ) ha 15 anni nel settore della bellezza
2. Abbiamo un dipartimento di ricerca e sviluppo di produzione professionale
3. Reparto controllo qualità, reparto magazzino e reparto vendita e assistenza.

PACKING

safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

Training:
(video + manual + online service)
can keep you operate it easily

Built-in prevention collision bubble

Two- year warranty for machine
handle as consumable,
one-year warranty



3-5 business days delivery

professional guide:
24 hours professional online
customer service

