

#### Vantaggi

- \* Barra laser importata da USA o Germania 10bars/15bars
- \* Più di 50 milioni di scatti, più di 3 anni non è necessario cambiare la nuova maniglia.
- \* 3 onde 1064 nm 808 nm 755 nm, 3 in 1 è possibile utilizzare tutti i tipi di pelle



# EXFU VIOLIN Portable Hair Removal Laser

Simple • Safe • Enjoy Redefine hair removal equipment











one-button start

Ice hair removal

super power

40million shine

## Descrizione dei prodotti




### Ingenious details I am better than others

Product detail layout



#### Surround light strip

Cool lighting effect not dazzling



One minute cooling Customizable glowing logo







#### One-of-a-kind styling

Ingenious production focus on details

#### A proposito di Maniglia

 $1200~\mathrm{W}/1800~\mathrm{W}$  di grande potenza per la libera scelta Dimensione punto  $12*24~\mathrm{o}~12*36~\mathrm{mm}$ 

- \*285g Manico medico, peso leggero, trattamento scorrevole rapido gratuito
- \* Con indicatore luminoso, per mostrare le condizioni di lavoro (sulla macchina e sulla maniglia), utilizzare in sicurezza

1 minuto di glassa rapida, esperienza di trattamento confortevole e indolore



#### 7558081064nm, adatto per la depilazione permanente di tutti i tipi di pelle



ALEX 755nm

For white skin
(fine, golden hair removal)




SPEED 810nm

For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm For black skin (black hair removal)





Modello Exfu laser a diodi

Tipo laser Germania/USA importati, 8 ---- 12 bar, 800 W ---- 1200 W

Schermo Schermo tattile 4K da 14 pollici Lunghezza d'onda 808 nm o 755 nm 808 nm 1064 nm

scatti 50 milioni di colpi

Energia 10~150 j/cm2, regolabile

Frequenza 1-10 Hz

Raffreddamento Double TEC ad alta velocitàAria e circolazione dell'acqua

Raffreddamento chiusaTesta di trattamento con temperatura di raffreddamento a

semiconduttore regolabile

Energia 3500 W

Dimensione del punto 12\*24mm o 12\*36mm per scegliere Voltaggio 110V/60HZ o 220V/50HZ per scegliere

laser a diodi 755 808 1064

macchina per la depilazione con laser a diodi

Laser a diodi 808nm

Macchina per la depilazione con laser a diodi 808nm

Produttore di laser a diodi 808nm

Servizio online 7 \* 24 ore! Benvenuti a consultare!