

2021 Salon Queen

FASTER: 60% FASTER
STRONGER: STRONGER POWER 40%
BETTER RESULT
SMARTER: 4K ANDROID SCREEN

FASTER, STRONGER, SMARTER

1. Laser a diodi a tre lunghezze d'onda.
 2. Barre laser dorate dalla Germania o dagli Stati Uniti importate □ 40.000.000 durata della vita più lunga.
 3. Sicuro, veloce, indolore, permanente
 4. Per la depilazione di tutti i tipi di pelle e capelli
- Touch screen a colori reali da 5.14.0 pollici con 6 colori della pelle.
6. È possibile selezionare due modelli, maniglia singola o doppia maniglia



Il sistema di raffreddamento TEC più avanzato all'interno di questa macchina per offrire ottimi risultati di raffreddamento.

24 ore di lavoro. Materiale zaffiro. Esperienza reale senza dolore!

- 1) 10 battute/ 12 battute/ 16 battute, 10-40 milioni di colpi.
- 2) Grande punto 12 * 20 mm / 12 * 35 mm per una rapida depilazione.
- 3) Cristallo di zaffiro ghiacciato ghiacciato, per una depilazione indolore.
- 4) Barra laser d'oro di alta qualità importata dal tedesco.
- 5) Maniglia medica a partire da 350 g facile da trattare.

1 minute
and you' re done

35mm { 

FASTER

Sistema schermo

1. Grande touch screen da 14 pollici, progettato umanizzato.
2. Maschio/femmina, parti del corpo, 6 tipi di pelle per opzione.
3. 6 sistemi linguistici, lingua madre quello che vuoi.
4. Servizio di programma OEM gratuito (logo/sistema...)

Barra laser	Germania/USA importati, 8 bar, 10 bar, 12 bar, 16 bar
Lunghezza d'onda	755nm 808nm 1064nm/ o singolo 808nm
Energia	0-150J/cm ²
Frequenza	1-10 hz
Larghezza di impulso	40-800 ms
Interfaccia LCD operativa	Schermo tattile LCD TFT True Color da 14.0
Sistema di raffreddamento	Circuitazione dell'aria e dell'acqua chiusa Testina di trattamento con temperatura di raffreddamento a semiconduttore regolabile
Energia	4000 W
Sorgente elettrica	220V/50HZ o 110V/60HZ
NW/ GW	62kg/78kg

Company Strength



- >>OEM your own machine body.
- >>OEM your own program software.
- >>OEM pretty machine colors.
- >>Print your LOGO on machine body and screen.

Custom Section


CASE design



LOGO design



SYSTEM design




Visualizzazione del certificato

CERTIFICATE DISPLAY



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

