



Tecnologia 7558081064.

- * Depilazione permanente sAdatto per la depilazione di tutta la pelle
- * 1 sessione, il 60% di caduta dei capelli







DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



ADVANTAGE

- **PAINLESS:** 755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:** Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:** There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:** To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operation



1. Tecnologia 755nm 808nm 1064nm □ per la rimozione di tutti gli stili di pelle e capelli.
2. Efficace per i follicoli piliferi che producono accumulo di calore. Depilazione indolore permanente.
3. Quasi nessuna dispersione della pelle, nessun danno alla pelle e alle ghiandole sudoripare, nessuna cicatrice, nessun effetto collaterale
4. Sistema di raffreddamento 3 in 1: Raffreddamento ad aria Raffreddamento ad acqua Raffreddamento del compressore Sistema 3 in 1. 24 ore di capacità lavorativa



Funzione di :

Le 3 onde funzionano contemporaneamente nella stessa maniglia

755nm per la pelle bianca (capelli fini e dorati)

808nm per pelle gialla/neutra

1064nm per il nero (capelli neri)

Super effetto di raffreddamento del ghiaccio, il trattamento indolore è più confortevole






1. Grande touch screen da 14 pollici, design umanizzato
2. Maschio/femmina, parti del corpo, 6 tipi di pelle per opzione.
3. Inglese la tua lingua madre.
4. Servizio di programma OEM gratuito (logo/sistema...)

The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



Specifiche dettagliate

Articolo	Laser a diodi verticale 755nm808nm1064nm
Tipo laser	Laser a diodi, 10 bar, 12 bar, 16 bar
Potenza di ogni barra	100w
Sistema di visualizzazione	Schermo tattile a colori da 14 pollici
Lunghezza d'onda	808 nm/755 nm/1064 nm
Dimensione del punto	12*20mm² 12*35mm²
Durata della maniglia del laser	Max 40.000.000 di colpi
Energia	10-150 J/cm2 regolabile (fino a 150J/cm2 opzionale)
Durata dell'impulso	10~400 ms regolabile
Frequenza	1,0-10 Hz;
Sistema di raffreddamento	Condensatore semiconduttore TECariachiusa circolazione acqua
Maneggiare il potere	1000w/1200w/1600w
Potenza della macchina	3500w
Sorgente elettrica	220V/50HZ o 110V/60HZ
Temperatura del cristallo	-20~5°C
Temperatura della macchina	Temperatura costante di 24°C
Requisiti di potenza	AC220V/110V 50~60Hz
Peso lordo	80 kg

Custom Section

LOGO design



SYSTEM design



OEM professionale, servizi ODM:

- Stampa qualsiasi colore.
- Aggiungi il tuo logo
- Aggiungi qualsiasi lingua nel sistema della macchina.
- Progetta un guscio macchina esclusivo per te, crea il tuo marchio sul mercato.
- Progetta la nuova interfaccia e il sistema della macchina, rendilo più conveniente per te e per i tuoi clienti



15 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

Make your beauty business easier



Dopo il servizio:

Considerando la lunga distanza tra noi e i nostri clienti, e al fine di servire molto meglio i nostri clienti, la nostra azienda costruisce una tecnologia professionale dopo il team di assistenza.

- 1) Il nostro tecnico fornirà una soluzione tempestiva per qualsiasi problema della macchina e preparerà i documenti per te entro 24 ore.
- 2) Puoi anche contattarci telefonicamente, online ecc.
- 3) Offriamo un intero documento di formazione e video per la macchina.

Our Showroom



Production Process



Warehouse spare parts



Parts assembly



Precision machining



Handle fabrication



Product assembly process



Quality inspection
of finished products



Product packaging



Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service