



Come funziona?

Attraverso il design scientifico dell'impugnatura del laser a diodi, il raggio laser ad alta energia penetra istantaneamente nella pelle e raggiunge il follicolo pilifero durante il trattamento, la luce in uscita viene assorbita dalla melanina nel follicolo pilifero, distruggendo così il follicolo pilifero e raggiungendo la depilazione permanente.

L'ampiezza dell'impulso laser è impostata su un tempo inferiore al tempo di sensibilità del corpo umano, un singolo colpo di luce è finito, ma il corpo umano è caduto indolore, quindi potrebbe ottenere la sensazione di trattamento indolore, per migliorare l'esperienza confortevole del cliente. La macchina per la depilazione laser più efficace.



Three wavelength

755nm 808nm 1064nm diode hair removal technologies in one handle

Tre lunghezze d'onda

Tecnologie di depilazione a diodi 755nm 808nm 1064nm in un unico manico

A large, black, vertical laser hair removal machine on four wheels. It features a large 14-inch touchscreen at the top displaying a woman's face. Below the screen are several control buttons and a dial. A handle is attached to the side. A purple diagonal line runs across the image, separating the machine from the background image of a woman.

Emergency stop button

Online Customization

Applicator
1205mm
350g

Medical handle
350g lightweight handle

14 inch big screen
quick touch
easy operate

Profondità di penetrazione


Macchine estetiche professionali Diodo laser per la depilazione con raffreddamento a ghiaccio Láser Diodo 755 808 1064 Depilazione

Dimensioni dello spot 12x36 mm / 12x24 mm Dimensioni dello spot, per un migliore assorbimento dell'energia nel follicolo target.

L'unico laser con tecnologia unica e dedicata per la riduzione del dolore, maggiore efficacia, sicurezza.



■ spot size:12*36



■ spot size:12*24



spot size:12*36



spot size:12*24



spot size:12*36



spot size:12*24




Versatile

Il laser MLKJ include due sistemi di depilazione a diodi con lunghezza d'onda ottimale di 800 nm su un'unica piattaforma versatile.

Le testine laser MLKJ consentono la riduzione permanente dei peli in tutte le zone del corpo. La sua tecnologia avanzata riduce il dolore aumentando l'efficacia, consentendo trattamenti rapidi e confortevoli per pazienti e professionisti.

Efficacy

Perment hair removal for all skin type

Very fair Fair	755nm suitable for light skin hair removal	
Medium Olive	808nm suitable for neutral skin hair removal	
Brown Black	1064nm suitable for black skin hair removal	

Safety

Almost no skin scattering, no harm to the skin and sweat glands, no scar, no any side-effect

Refuse to repeat and leave No scum



1 week - 2 weeks
2 times a week
- 75 hair loss - Start to grow slowly - Smaller pores



3 week - 4 weeks
2 times a week
- Hair becomes thinner and less rejuvenate tender skin smooth body



5 week - 8 weeks
2 times a week
- Select according to hair growth status use it selectively, say goodbye repeated hair removal

Diminuzione del dolore

Il comfort del paziente grazie al raffreddamento continuo della pelle, il dolore e il disagio sono significativamente ridotti.

Depilazione prima e dopo

Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area

Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal

Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth



Treatment Effect



Schermo 4K da 14 pollici, esperienza smart touch

- * Preimpostazioni di trattamento personalizzabili
- * Con maschio e femmina, 6 stili di pelle tra cui scegliere
- * Facile da usare, fornisce capacità operative e servizi di insegnamento
- * Il logo e la lingua gratuiti possono essere personalizzati sullo schermo

New upgrade system

The newscreen is clear easy to operate.



La nostra azienda e Panking

MLKJ

CUSTOMER SERVICE

15 YEARS FACTORY, 2 YEARS WARRANTY, 102 COUNTRIES, 60,000+ CUSTOMERS.

MLKJ—MAKE YOUR BEAUTY BUSINESS EASIER



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable, one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

Contattaci per avere maggiori informazioni sulle macchine per la bellezza.