



Ha superato seriamente CE medico, ISO13485

Due anni di garanzia, manutenzione per sempre.

Il nostro team di vendita fornirà consulenza professionale prima di acquistare la macchina.

È disponibile una formazione tecnica gratuita per i distributori.

Video dell'operatore disponibile per tutti gli acquirenti.

Tecnico gratuito per l'aggiornamento.

Supporto on-line tramite Skype, video su Youtube ed e-mail.



Dettagli maniglia

1. Abiti per tutti i tipi di pelle e capelli.

2. Maniglie: 1000 W o 1200 W, una dimensione spot 12 * 20 mm, l'altra 12 * 35 mm

3. Trattamento veloce: frequenza 1-10Hz, barre laser importate dagli Stati Uniti.

4. Funzionamento continuo 12 ore: aria acqua esclusivo sistema di raffreddamento TEC da 1200 W, controlla la temperatura dell'acqua costante a 24 °C, assicura il funzionamento della macchina

ininterrottamente tutto il giorno, anche in estate senza macchina per la depilazione laser del condizionatore d'aria

Macchina per la depilazione laser da 1000 W o 1200 W o 1600 W

One minute cooling -27°C

Best **TEC Cooling** system
hair remover laser



Maniglia

L'impugnatura da 1,12 * 20 mm può essere utilizzata su piccole parti del corpo, come la depilazione del viso e altri piccoli luoghi.

2,12 * 35 mm può essere utilizzato su grandi parti del corpo, come schiena, braccia e gambe

3. Con pila laser USA importata, forte energia, durata della vita più lunga. il miglior laser in questa linea di macchine per la depilazione laser

350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**




>>Germany Emitter, strong Energia

>>1200W power of hair removal on the whole body;

>>1-10Hz fast Frequenza

>> Italy water pump, it can keep machine working 24 hours without stop.



Hair removal principle


Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area



Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal



Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth

Il laser contiene quattro lunghezze d'onda in uscita, ha una vasta gamma di applicabilità.

Ha un certo effetto terapeutico sulla rimozione del rosso striature di sangue, vene varicose, anti-infiammatori, depilazione, sbiancamento e ringiovanimento della pelle.

Schermo

1) Touch Screen: 12,4 pollici facile da usare.

2) 6 lingue a scelta.

3) Colore per scegliere, anche il tuo LOGO potrebbe essere messo sullo schermo e sul guscio della macchina gratuitamente

Modello	Macchina per la depilazione laser al titanio
Tipo laser	Depilazione laser al titanio
barra laser	12 bar, 1200 W, 10 bar 1000 W, importati dagli Stati Uniti
Sistema di visualizzazione	Touch screen a colori reali da 12 pollici
Colpi con manico laser	40 milioni di volte
Energy	10~150 j/cm2, regolabile
Durata dell'impulso	40~800 ms regolabile
Frequency	1~10Hz
	Condensatore TEC 1200W
Sistema di raffreddamento	Circolazione dell'aria e dell'acqua ravvicinata Testina di trattamento con semiconduttore temperatura di raffreddamento regolabile
Dimensione del punto	12*20 mm, 12*35 mm
Temperatura del cristallo	-10~3°C
Requisiti di potenza	CA220/110 V, 50/60 Hz

Custom Section


CASE design



LOGO design



SYSTEM design



Profilo Aziendale

OUR TEAM

There are more than 100 members of production team in our factory.



OUR COUNTRIES

All the products are taking with CE/ISO certification ,suitable for world market ,
mainly used on North America ,
South America Europe
60, 000+ Customers Business development
in 102+ countries...



Customer visit



A proposito di mingliangkj:

1. Weifang Mingliangkj electronics Co., Ltd (abbreviazione: MLKJ) ha 15 anni nel settore della bellezza
2. Abbiamo un dipartimento di ricerca e sviluppo di produzione professionale
3. Reparto controllo qualità, reparto magazzino e reparto vendita e assistenza.

PACKING

safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

Training:
(video + manual + online service)
can keep you operate it easily

Built-in prevention collision bubble

Two- year warranty for machine
handle as consumable,
one-year warranty



3-5 business days delivery

professional guide:
24 hours professional online
customer service

