




## Vantaggio

- Macchina certificata ROHS e CE medica
- 3 in 1 - Tre tecnologie laser in una macchina
- Laser ad alessandrite, a diodi e Nd:YAG: tratta tutti i tipi di pelle
- Facile da usare
- Formazione online disponibile
- 50 milioni di scatti per manipolo!

Visualizzazione della maniglia

Ergonomic design



Comfortable  
painless hair removal



Mild cooling  
No irritation



ICE

ONLY 350G  
HANDLE

# Medical diode laser

**50000000+shots  
can treat 10000+clients**

- \*Not easy to be burned
- \*Low maintenance cost
- \*Stable quality



\* Monitora la temperatura dell'applicatore 1.000 volte al secondo

\*Mantiene la temperatura per tutta la sessione per offrire un trattamento confortevole e sicuro.

\*L'assenza di tempi di inattività per il raffreddamento si traduce in una maggiore produttività per la vostra clinica

\*SISTEMA POTENTE ED EFFICIENTE PER TUTTI I TIPI DI PELLE \*Lunghezza d'onda ottimale 755nm 808nm 1064nm

\*Elevata potenza di picco di 2000 W, fluenza fino a 150 J/cm<sup>2</sup>/cm<sup>2</sup> \*Dimensione spot 12x24 mm  
Sistema di schermo



\*Grande schermo touch a colori con software avanzato di interazione uomo-computer facile e intuitivo.

\*Aggiungi la tua lingua gratuitamente.

Effetto del trattamento



# *Before and After*

## Treatment comparison



1. Senza dolore. La punta del manipolo si raffredda fino a 0-3°C, rendendo il trattamento confortevole ed efficace.

2. Risultati iniziali del trattamento. 2-3 sessioni di trattamento possono mostrare risultati permanenti

3. Praticamente indolore contattato con lo zaffiro di Real-5C più incomparabile, confortevole e sicuro.

Profilo Aziendale



EXFU

OEM&ODM Professional Design



High Feedback Top10 Supplier  
OEM & ODM Professional Design



### Authentication

NQA13485, CB certification  
and more Complete certification  
materials



### 60000+ Customers

We have professional after sale  
team and we provide 7\*24  
services



### 2 Years Warranty

2 years warranty for each  
machine, All questions will get  
reponse within 24 hours

Weifang Mingliang Electronics Co., Ltd (abbreviazione: MLKJ) con sede a Shandong, Cina. Operiamo in questo campo da oltre 15 anni, abbiamo molta esperienza nella progettazione e nella produzione. Le nostre macchine più popolari tra cui laser a diodi 808 nm, macchina IPL, macchina SHR, laser Nd yag, macchina per il dimagrimento del corpo con cavitazione, laser a picosecondi... sono stati venduti in più di 102 paesi. Siamo così lieti che i nostri prodotti abbiano apportato valore ai nostri clienti nel mondo.

***Vi prego di inviarmi una richiesta per il MIGLIOR prezzo!***