

Picosecond

New upgrade

Powerful

Fastly

Safety



Rimozione del tatuaggio laser a picosecondi 532 755 1320 1064 nm
q switch e macchina per la rimozione dei tatuaggi laser yag

Product display



Qualità artigianale, riflette i dettagli estremi Design razionale

1. Il prodotto ha un aspetto nuovo e viene venduto principalmente come modello caldo
2. Staffa della maniglia regolabile, resistente e durevole
3. Maniglia antiscivolo, design ergonomico
4. Tubo di collegamento del trattamento esteso



Dimensione più piccola

1. Adottare i componenti principali delle apparecchiature mediche. La dimensione della macchina è più piccola.
2. Trasporto transfrontaliero inferiore rispetto alle macchine tradizionali.
3. La maniglia è più piccola e più comoda da usare

5 TREATMENT HEADS

A solution to a variety of skin problems

532: Remove colored tattoos.

755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin

Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing

Non-adjustable parameter 1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows

1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect




5 testine di trattamento, design del filo esterno staccabile e girevole

1. 532: Rimuovere i tatuaggi colorati.
2. Testa a nido d'ape 755: utilizzata per rimuovere macchie senili, lentiggini e cloasma. pochi danni alla pelle
3. Parametro regolabile 1064: per la rimozione del tatuaggio, la schiaritura delle sopracciglia
4. Parametro non regolabile 1064: utilizzato per rimuovere tatuaggi e schiarire le sopracciglia
5. 1320: trattamento di ampie aree, spot ampio, velocità di trattamento elevata e buon effetto



Working Principle



TREATMENT HEADS



532: Remove colored tattoos.



755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin



Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing



1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows



1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect

La massima energia, l'effetto migliore


1. I dati di laboratorio mostrano che l'asta laser raggiunge i 2000 mj.
2. Calcolo preciso del valore laser
3. La distanza di puntamento dell'indicatore luminoso è 6-10 cm

1064nm

Precise Calculation Laser Value

The aiming distance of the indicator light is 6-10cm

6-10cm



You think you can. you can
No one can stop me

The best laser wand in the industry




Lifespan
1 million times



Meccanismo a cassetta Q-switch in pietra importato, l'intero laser solido, senza sostituire Q-switch.

Rimozione del tatuaggio. Rimuovere i pigmenti del tatuaggio neri, blu, marroni e rossi su sopracciglia, linea degli occhi, linea delle labbra e altre parti del corpo. Rimuovere segni di nascita, nevo di ota e macchioline cutanee. Tecnologia laser ad alta sabbatura istantanea, standard internazionale di produzione, test tecnico rigoroso.



BEFORE

AFTER



BEFORE


AFTER



Original pigment



Traditional laser



Picosecond Laser




BEFORE



AFTER

Before & After



Visualizzazione dello schermo

Esperienza tattile super cool

6 lingue a scelta, è possibile aggiungere una lingua speciale

Sono accettati i servizi OEM, ad esempio la regolazione dei parametri e l'inclusione dell'ambito energia/frequenza/tempo

Grande touch screen a colori reali da 12,1 pollici

12.1 inch true color touch screen

The display screen is clear at a glance and easy to operate



Tecnologia	Laser pico secondo/Laser Nd Yag
Funzione	Rimozione dell'acne delle lentiggini del tatuaggio / Trattamento della bambola Blackface
Maniglie	5 teste
Lunghezza d'onda	1064 nm 532 nm 1320 nm 755 nm
Zona di trattamento	Viso Corpo Viso Collo Braccia Gambe....
Frequenza	1-10 Hz
Voltaggio	110 V/220 V 50-60 Hz

Produttore da 16 anni con una ricca esperienza nella produzione di macchine per la bellezza! 15 anni di fornitore dorato di Alibaba Certificati CE approvati Certificati TUV approvati Su misura personale e OEM Produttore esperto Collaborerai con una fabbrica con oltre 15 anni di esperienza nella produzione di apparecchiature di bellezza, integrando ricerca e sviluppo, progettazione, produzione e vendita. Abbiamo esportato in oltre 126 paesi, supportando oltre 60.000 utenti, più affidabili e più professionali. Ricerca e sviluppo professionale e tecnologia più recente Affidandosi al nostro team tecnico e di ricerca e

sviluppo professionale, i prodotti continueranno a essere aggiornati, otterrai le macchine più recenti con le tecnologie più recenti e sarai sempre in prima linea nel settore, rendendoti più competitivo nel settore della bellezza.

Contattaci subito per saperne di più!