

# DIODE LASER hair removal machine

■ 2 Years Warranty ■ OEM / ODM Service ■ 3 waves 1064nm +808nm + 755nm



## Informazioni sulla macchina per la depilazione D10

\* Stati Uniti o Germania hanno importato la barra laser 8—12bar.

\* Più di 50 milioni di scatti, più di 3 anni non hanno bisogno di cambiare la nuova maniglia.

\* 3 onde 1064 nm 808 nm 755 nm, 3 in 1 tutti i tipi di pelle possono essere utilizzati

## Handle Display

Two colors, two spot sizes are optional



**Tripla lunghezza d'onda inclusa: 755 nm 808 nm 1064 nm**

755 nm adatto per la depilazione della pelle chiara.

808 nm adatto per la depilazione della pelle neutra.

1064 nm adatto per la depilazione della pelle nera.

## ***Working Principle***

755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.



**ALEX 755nm**  
**For white skin**  
(fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**  
**For yellow neutral skin**  
(brown hair removal)



**YAG 1064nm**  
**For black skin**  
(black hair removal)

# The real experience is visible

Through live test verification ,safe ,long,painless  
and effective



- 1) Grandi dimensioni: touch screen a colori da 14 pollici usato.
- 2) Più lingue: tre tipi di opzioni di tipi di pelle, facili da usare.
- 3) Servizio OEM: il tuo logo può essere aggiunto gratuitamente sullo schermo della macchina, accetta la tua lingua speciale.



# Product details

Ultra-thin large screen, cool light strip



**Per maggiori dettagli, consultateci!  
24 ore in linea!**