

Exceeding your expectations

The most professional beauty machine customization service

Surrounded by a whole set of services

Making the purchasing experience wonderful



24-Hour online
After-sales service



15 Years Laser Beauty
Device Manufacturer



OEM Factories
Support customization

Circondato da tutta una serie di servizi, che rendono meravigliosa l'esperienza d'acquisto

Superando le tue aspettative, il servizio di personalizzazione delle macchine di bellezza più professionale

EXFU Seiko



11D HIFU

Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System



SAFE



EFFECTIVE




MULTI-DEPTH



Ringiovanimento della pelle laser corpo e viso macchina dimagrante sistema di ringiovanimento della pelle 11D Ultrasuoni focalizzati 11D HIFU

[Descrizione dei prodotti](#)






Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System

7 CARTRIDGES + 4 GUN HEADS


1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.5mm for face treatment
6.0mm, 9mm, 13mm for body treatment.



MF2.0MM


Unique ultra-thin
probe Clexis patented
technology

"Special cartridge for eyes treatment"



Utilizzare ultrasuoni ad alta energia concentrandosi sulla posizione del trattamento, in modo che il tessuto cutaneo crei la termica e crei cellule di attrito ad alta velocità per stimolare il collagene. Tale effetto termico non danneggerà l'epidermide, perché il trattamento accede rapidamente e direttamente al sito da trattare entro 0-0,5 secondi, senza toccare il tessuto circostante e può essere passato direttamente al sistema di membrana del tendine superficiale (SMAS), quindi può essere fatto pelle soda mentre si tira lo strato muscolare, viso sottile fino all'effetto progressivo.

Body Treatment



• *Treatment Effect* •



Modello	Ultrasuoni focalizzati per dispositivo terapeutico 7D
Nome	Ultrasuoni focalizzati ad alta intensità

Maniglie	Facciale: 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm
	7D HF: MF2/6/9/13
	L4-4.5 L7-1.5 L7-3.0
Produzione di energia	0,1J-2,5J (0,1J per passo)
Spazio tra i punti	1,0 mm-4,0 mm
Lunghezza del tiro	5mm-25mm
colpi	Ogni cartuccia 300000 colpi
Dimensione dello schermo	15 pollici
Voltaggio	110 V-240 V, 50/60 Hz



Ringiovanimento della pelle con touch screen a colori

1. Grande touch screen da 15,6 pollici, design umanizzato
2. Maschio/femmina, parti del corpo, 6 tipi di pelle a scelta.
3. Inglese/la tua lingua madre.
4. Servizio di programma OEM gratuito (logo/sistema...)

Benvenuti a consultare maggiori dettagli sul prodotto!