



OEM / ODM Service

Three wavelength diode laser

Safe, Fast, Painless, permanent
For all skin and hair style hair removal

Perché scegliere il nostro laser a diodi al titanio

- 1) Utilizzando il condensatore TEC, 1 minuto di raffreddamento □ 24 ore di funzionamento continuo
- 2) Alto potere 1200w/1800w, forte energia, buon effetto di depilazione
- 3) 2 anni di garanzia sulla macchina
- 4) Depilazione indolore, confortevole e con sensazione di ghiaccio
- 5) prezzo della macchina per la depilazione laser, buon servizio post-vendita

Diode laser

hair removal machine

Safe • Fast • Painless • permanent



Il laser a diodi *.808nm consente velocità di ripetizione elevate fino a 10 Hz (10 impulsi al secondo), depilazione rapida per il trattamento di aree estese.

*.755nm808nm1064nm 3 lunghezze d'onda, più adatte a tutti i trattamenti di depilazione del colore della pelle.

*.1800w massima potenza di impugnatura, alta densità di energia laser fino a 120J/cm²

*. Efficacia. Massima efficacia per ottenere un trattamento di epilazione congelante e indolore.



Gestire le caratteristiche della depilazione laser a diodi:

- »» Barra laser USA, 10/15 barre, alta potenza 1200/1800w
- »»Effetto Super Cooling: Sapphire Temperature-5~3°C. Riduci efficacemente il dolore nel trattamento e crea
- »»Pompa dell'acqua dell'Italia: più meglio per il cerchio dell'acqua laser, toglie il calore, maggiore durata.
- »»Due filtri per l'acqua: due resioni di scambio per uso alimentare, possono garantire la qualità dell'acqua per la circolazione

ULTRA-LOW Temperature -31°C

Ultra low temperature
protect skin
not burned by the laser



»»Effetto Super Cooling: Sapphire Temperature-5~3°C. Riduci efficacemente il dolore nel trattamento e crea

»»Pompa dell'acqua dell'Italia: più meglio per il cerchio dell'acqua laser, toglie il calore, maggiore durata.

»»Due filtri per l'acqua: due resioni di scambio per uso alimentare, possono garantire la qualità dell'acqua per la circolazione

Senza dolore. L'impugnatura si raffredda fino a -31,3 ° C, rende il trattamento confortevole ed efficace. Raffreddamento a contatto continuo. 2 minuti raggiungono -31,3 ° C, Depilazione indolore 24 ore di lavoro continuo senza alcun problema

Three Simultaneous Wavelengths in one Applicator

12mm*20mm / 12mm*35



Mix Laser 755nm+808nm+1064nm
Multiple Laser Wavelengths and Technologies

Alex 755nm	Speed 808nm	YAG 1064nm
Ideal for range of hair colors	Safe for darker skin types	Perfect solution for darker skin

LASER COMPARISON

【Other - Lasers】

【2022-MLKJ-Lasers】


【2022-MLKJ-Medical-Lasers】



VS



VS



- ✓ The original structure is not light enough.
- ✓ Big size.
- ✓ Short life.

- ♥ Lighter weight.
- ♥ Smaller size.
- ♥ More advanced structure design.
- ♥ More advanced performance.

- ♣ More advanced packaging technology.
- ♣ Higher energy densit.
- ♣ Lighter appearance.
- ♣ Longer life.

Effetto del trattamento







Sicuro, veloce, indolore □ permanente, per la depilazione di tutti i tipi di pelle e capelli
Buon raffreddamento del ghiaccio, ottieni un trattamento senza dolore, vedrai buoni risultati dopo 3 trattamenti.


Adatto per tutti i tipi di trattamento della pelle e dei capelli.

755 nm per la depilazione della pelle bianca (peli fini/dorati).

808nm per la depilazione della pelle gialla (naturale).

1064nm per la depilazione della pelle nera (peli neri).

Macchina per la depilazione laser a diodi al platino prima e dopo



Before



After



Sistema Lo schermo di titanio

- Grande schermo da 14 pollici, tocco rapido □ facile da usare
- Maschio e femmina, 6 parti del corpo, 6 tipi di pelle
- 6 opzioni di lingua, è possibile aggiungere la tua lingua madre
- Personalizza il servizio: logo, lingua, software.....

Configurazione del prodotto

nome del prodotto	Macchina per la depilazione laser a diodi 808
Tipo laser	755 nm/808 nm/1064 nm
barra laser	10bar/12 bar/16 bar, importati da Germania/USA
Potenza di uscita	Potenza di uscita
Sistema di visualizzazione	Schermo tattile a colori da 14,0 pollici
Colpi con manico laser	10-40 milioni di volte
Energia	10~150 j/cm ² , regolabile
Durata dell'impulso	40~800 ms regolabile
Frequenza	1~10Hz
Temperatura del cristallo	-5~3°C
G.W. □ Dimensioni della scatola	80 kg, 115 x 59 x 61 cm

CERTIFICATE DISPLAY

Medical CE TUV ISO certification and more Complete certification materials



15 Years Laser Beauty Device Manufacturer

Make your beauty business easier

**Standardized
production**



**Professional
Production R & D
Sales Department**



**Mass production
of various styles**



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,

Benvenuto per chiedere maggiori dettagli sul prodotto!
Servizio online 7X24 ore!