

# Diode Laser

*ice* Hair removal



## **Macchina per la depilazione laser al titanio da 1200 W 1800 W**

1. Tecnica laser a diodi, adatta a tutti i tipi di pelle e capelli.
2. Maniglie: dimensioni del punto 12 \* 24 mm, l'altro 12 \* 36 mm
3. Trattamento veloce: frequenza 1-10Hz, barre laser importate dalla Germania.



**Refrigerazione ad aria acqua compressore**  
**Trattamento della sensazione di ghiaccio, confortevole e indolore**

### **Manico della macchina per la depilazione in titanio**

L'impugnatura da 1,12 \* 24 mm può essere utilizzata su piccole parti del corpo, come la depilazione del viso e altri piccoli luoghi.

2,12 \* 36 mm può essere utilizzato su ampie parti del corpo, come schiena, braccia e gambe.....

### **Tripla lunghezza d'onda inclusa: 755nm 808nm 1064nm**

755nm adatto per la depilazione della pelle chiara.

808nm adatto per la depilazione della pelle neutra.

1064nm adatto per la depilazione della pelle nera

Medical 1200W/1800W

**50 Million Shots**

USA / Germany Imported Laser Bar



755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm

**For white skin**

(fine, golden hair removal )



SPEED 810nm

**For yellow neutral skin**

(brown hair removal)



YAG 1064nm

**For black skin**


(black hair removal)

**Laser a diodi 10bar 1200W15bar 1800W:**

**\* La Germania Dilas ha importato la barra laser. (La barra laser dorata più recente e di migliore qualità)**

**\* Scatti: 20-50 milioni di scatti**

**\* 755 808 1064nm è per la depilazione di tutti gli stili di pelle e capelli**



### **Visualizzazione sullo schermo**

- 1) Grandi dimensioni: touch screen a colori da 14 pollici usato.
- 2) Lingua multipla: tre tipi di opzioni di tipi di pelle, facili da usare.
- 3) Servizio OEM: il tuo logo può essere aggiunto gratuitamente sullo schermo della macchina, accetta la tua lingua speciale.