

**AUMENTE LOS INGRESOS DE SU
CLÍNICA**

**CON UNA
INVERSIÓN
INTELIGENTE.**

Sistema estético todo en uno



Cerchi la migliore macchina per la depilazione dei capelli di diodi?

La nostra gamma di macchine per la depilazione dei capelli laser a diodi, inclusi la depilazione di peli laser a diodi a 808 nm, il laser a diodi a tre lunghezze d'onda e la depilazione laser a diodi intelligenti - è progettata sia per cliniche che per saloni. Sia che tu abbia bisogno di una macchina per la depilazione di capelli laser a diodi professionale, una macchina per la depilazione laser a diodi portatile o una macchina per la depilazione laser, offriamo sistemi ad alte prestazioni a prezzi della macchina laser a diodi competitivi. Scegli tra modelli come la macchina per la depilazione laser a diodi 808, la macchina laser a diodi 808nm e i dispositivi di depilazione laser a 3 aodo d'onda. Offriamo anche opzioni per la macchina per la depilazione laser in vendita, macchina laser a diodi in vendita e attrezzature per la depilazione laser per uso commerciale. Ottimizza le prestazioni della tua clinica con la nostra macchina per la depilazione laser per affari, la macchina per la depilazione laser industriale e le migliori macchine per la depilazione laser.

Con la confianza de expertos en láser de todo el mundo



AGENTE ESTADOUNIDENSE

Cooperación desde 2023



AGENTE DEL REINO UNIDO

Cooperación desde 2015



AGENTE CANADIENSE

Cooperación desde 2020



Agente en los Países Bajos

Cooperación desde 2018



AGENTE ALEMÁN

Cooperación desde 2010



AGENTE SUECO

Cooperación desde 2009



AGENTE DE DINAMARCA

Cooperación desde 2020



AGENTE DE FINLANDIA

Cooperación desde 2020



AGENTE DE AUSTRALIA

Cooperación desde 2008



AGENTE FRANCÉS

Cooperación desde 2022

Abbiamo lavorato con clienti in tutto il mondo dal 2008, tra cui molti proprietari di saloni e distributori.

Contattaci per visitare un sito demo locale e vedere i risultati per te stesso.

I migliori produttori di attrezzature per la depilazione laser commerciale



LA PIEL SUAVE COMIENZA AQUÍ

Resultados profesionales hechos simples, seguros y efectivos.

7 CLAVES VENTAJAS DE NUESTRA MÁQUINA

RESULTADOS
EFECTIVOS



SEGURO
PARA LA
PIEL



PROCEDIMIENTO
CÓMODO



ADECUADO PARA
TODOS LOS
TONOS Y ZONAS
DE PIEL.



RÁPIDO Y
AHORRA
TIEMPO



BAJO
MANTENIMIENTO,
ALTO VALOR



TECNOLOGÍA
INTELIGENTE Y
AVANZADA









Sviluppato da Mingliang Technology e certificato da FDA (USA), MDL (Canada) e CE (Europa),

Questa macchina è la scelta perfetta per coloro che danno la priorità alla sicurezza e alla qualità.



MAXIMICE SU ROI

Tecnología confiable. Resultados comprobados.
Cero cargos ocultos.



* 2 anni di garanzia

* Servizio a vita

* Pezzi di ricambio gratuiti - nessun costo aggiuntivo

* Sicuro e facile da usare

* Massimizza il tuo ROI

Tecnologia affidabile. Risultati comprovati. Zero Commissioni nascoste.



FÁCILMENTE AJUSTABLE A CUALQUIER ÁNGULO.

Control de ángulo de precisión para posiciones de tratamiento personalizadas

Facilmente regolabile

A Anyangle

Controllo dell'angolo di precisione per posizioni di trattamento personalizzate



PANTALLA GRANDE

Mango todo en uno con pantalla de alta resolución

ÁNGULO ERGONÓMICO

Fácil de agarrar, reduce la tensión de la muñeca.

Diseño antideslizante: evita caídas accidentales

**Il manipolo presenta un grande touchscreen per un funzionamento di un clic.
Progettato per un uso continuo di 24 ore, offre un raffreddamento ultra-veloce e
una depilazione veramente indolore.**



DEPILACIÓN LÁSER

Longitud de onda de 808 nm: se dirige a los folículos profundos para una depilación precisa

Rápido e indoloro: tratamiento de gran tamaño y deslizamiento suave.

Seguro para todo tipo de piel: compatible con Fitzpatrick I-VI

Refrigeración por contacto de zafiro: protege la piel y mejora la comodidad.

Resultados duraderos: retarda el recrecimiento, se necesitan menos sesiones

- Lunghezza d'onda da 808 nm - bersaglio follicoli profondi per una depilazione precisa
- Veloce e indolore - grande dimensione del punto, trattamento liscio
- Sicuro per tutti i tipi di pelle -Fitzpatrick I -VI compatibile
- Cooling a contatto con zaffiro: protegge la pelle, migliora il comfort
- Risultati di lunga durata: rallenta la ricrescita, meno sessioni necessarie

@Resultados duraderos

Depilación láser de diodo: principales ventajas



Seguro para
todo tipo de piel



Interacción
con la
pantalla



Rápido y
sin dolor



Tres
longitudes
de onda



Silencioso




Ergonomía




Depilación láser

- Fototermólisis selectiva: reducción permanente del vello
- Seguro para todo tipo de piel con efectos secundarios mínimos.
- Zonas de tratamiento precisas: sin dañar la piel circundante
- Resultados hasta dos veces más duraderos en comparación con los tratamientos estándar
- Sesiones más rápidas con enfriamiento avanzado para mayor comodidad.
- Cobertura rápida para áreas grandes y pequeñas
- Tecnología clínicamente probada utilizada en las mejores clínicas médicas




Adjustable cooling Comfortable but not exciting



EXFU LASER Thermal image map

Instantaneous temperature: -31°C



Thermal image of ordinary depilator

Ordinary machine: 10-20°C




Data source: EXFU Technology Research and Development Laboratory

Test conditions: Boot test at room temperature -22°C under normal conditions of third class skin cooling


Whole body hair removal, Ice feel painless

Releasing the laser generates heat, and better cooling techniques are needed to balance the heat
Achieve a comfortable temperature for painless hair removal.



Seguridad • Simple • Disfruta

Atención todo en uno Un dispositivo inteligente



Elight



Láser 980



Microaguja



Picosegundo

¡Una máquina
con tus
opciones de
funciones!

Disfrute de un tratamiento multifunción ¡sin coste adicional!



**Goditi la personalizzazione completa OEM e ODM a partire da una sola unità,
perfetta per le piccole imprese e il branding personalizzato**

**Contattaci oggi per ottenere il miglior prezzo della macchina per la
depilazione laser e scopri perché i professionisti in tutto il mondo
acquistano macchine per la depilazione laser a diodi da noi**

SISTEMA INTELENTE


Para operar simplemente mueva
sus manos.



Manejar la pantalla



Asistencia
técnica



Applicazione: confronto degli effetti del trattamento
Macchina per la depilazione laser a diodo platino di ghiaccio per depilazione per capelli sicuri e permanenti su tutte le pelli

Nome del dispositivo	Macchina per la depilazione laser a diodi		
Numero modello	Vertical Exfu 808 V2		
Lunghezza d'onda	□ 808mmtechnology □ 7558081064mm □ 7558089401064nm		
Dimensione dello schermo	Touch screen in stile 4k da 14 pollici		
Durata del polso	1-300 ms		
Frequenza	1-10Hz		
Dimensione del punto	□ 12*20mm	□ 12*35 mm	□ 12*24mm □ 12*36
Energia	1-150J/cm2		
Sistema di raffreddamento	□ Raffreddamento ad aria raffreddamento TEC raffreddamento dell'acqua substrato di zaffiro	□	Raffreddamento compressore raffreddamento dell'acqua substrato zaffiro raffreddamento dell'aria
Voltaggio	□ AC220V 50Hzz	Falso	AC110V 60Hz
Dimensione della macchina	429*422*1265mm		
Pacchetto	Scatola di alluminio		
Garanzia	2 anni per la macchina, 1 anno per la maniglia		

Commenti degli acquirenti

Schermata la macchina per la depilazione laser Fordiode



High Feedback Top10 Supplier
OEM & ODM Professional Design



Authentication

FDA,NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours



Tempi di consegna:	7 giorni lavorativi.
Metodo di consegna:	Espresso servizio porta a porta, come DHL, UPS, FedEx, TNT, ecc.
Imballaggio:	Scatola di alluminio con schiuma