

**New
arrivals**

EXFU

SIMPLE . SAFE . ENJOY

New experience of hair removal



In vendita! Macchina per il trattamento della depilazione clinica indolore e permanente approvata dalla FDA

Vantaggi

- * Barra laser importata da USA o Germania 10bars/15bars
- * Più di 50 milioni di scatti, più di 3 anni non è necessario cambiare la nuova maniglia.
- * 3 onde 1064nm 808nm 755nm, 3 in 1 possono essere utilizzati tutti i tipi di pelle



EXFU VIOLIN Portable Hair Removal Laser



Simple • Safe • Enjoy
Redefine hair removal equipment



one-button start



Ice hair removal



super power



40million shine

Descrizione dei prodotti

Ingenious details I am better than others

Product detail
layout



Surround light strip

Cool lighting effect
not dazzling



Newest design handle 0.31kg

One minute cooling
Customizable glowing logo



One-of-a-kind styling

Ingenious production
focus on details



A proposito di Maniglia

1200 W/1800 W di grande potenza per la libera scelta

Dimensione punto 12*24 o 12*36 mm

*285g Manico medico, peso leggero, trattamento scorrevole rapido gratuito

* Con indicatore luminoso, per mostrare le condizioni di lavoro (sulla macchina e sulla maniglia), utilizzare in sicurezza

1 minuto di glassa rapida, esperienza di trattamento confortevole e indolore



Two colors, two spot sizes are optional



Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...

7558081064nm, adatto per la depilazione permanente di tutti i tipi di pelle




ALEX 755nm
For white skin
 (fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
 (brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
 (black hair removal)



| | |
|------------------|--|
| Modello | Exfu laser a diodi |
| Tipo laser | Germania/USA importati, 8 ---- 12 bar, 800 W ---- 1200 W |
| Schermo | Schermo tattile 4K da 14 pollici |
| Lunghezza d'onda | 808 nm o 755 nm 808 nm 1064 nm |
| scatti | 50 milioni di colpi |
| Energia | 10~150 j/cm2, regolabile |
| Frequenza | 1-10 Hz |

| | | | |
|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| Raffreddamento | Raffreddamento Double TEC ad alta velocità | Aria e circolazione dell'acqua chiusa | Testa di trattamento con temperatura di raffreddamento a semiconduttore regolabile |
| Energia | 3500 W | | |
| Dimensione del punto | 12*24mm o 12*36mm per scegliere | | |
| Voltaggio | 110V/60HZ o 220V/50HZ per scegliere | | |

laser a diodi 755 808 1064

macchina per la depilazione con laser a diodi

Laser a diodi 808nm

Macchina per la depilazione con laser a diodi 808nm

Produttore di laser a diodi 808nm

Servizio online 7 * 24 ore!
Benvenuti a consultare!