



808+ND

Diode laser hair removal
ND YAG laser tattoo removal

Laser a diodi laser Nd yag

1. Questo laser a diodi 2 in 1 laser yag ha accessori di alta qualità, forte potenza
2. Tempo di colpi per le maniglie: la maniglia del laser a diodi utilizza la barra laser dorata importata dalla Germania, 10-40 milioni di colpi.
3. Nd yag: equipaggiare 5 testine di trattamento, regolabili 1064 nm/532 nm, fisse 1064 nm/532 nm, fisse 1320 nm.







A proposito di maniglia

Three wavelengths work together

12*20mm² {



12*35mm² {



Suitable for hair removal on any part of the body,
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.



7558081064 tube laser diode for all skin and hair treatments.
Laser bar imported. Time of 20-40 million shots.



Before

After



Before



After



Before



After

5 therapeutic **Heads**

- 532 & 1064: removing tattoo, eyeliner and lip line
- 1320: black-faced doll whitening and whitening skin
- Adjustable 532 & 1064: removing large-area tattoos



Adjustable
532nm



Adjustable
1064nm



Black doll
1320nm



Fixed
532nm



Fixed
1064nm

Rimozione del tatuaggio Nd Yag:




Equipaggia 5 testine di trattamento, regolabili 1064 nm/532 nm, fisse 1064 nm/532 nm, fisse 1320 nm.

Working Principle



1. Maschio/femmina, parti del corpo, 6 tipi di pelle per opzione.
2. Inglese la tua lingua madre.
3. Servizio gratuito del programma OEM (logo/sistema...)

System Design



808 Mode:Operation interface

Laser Mode:Tattoo removal

Informazioni sulle dimensioni

Elemento	Laser 808nd yag
Manipolo	Manico per rimozione tatuaggi laser Nd yag, laser a diodi 808
Alimentazione elettrica	2000w
Frequenza SHR	1-10 Hz
808 Dimensione spot	12*20 mm, 12*35 mm
Manico laser Nd Yag	importa la barra laser, con un totale di 5 sonde
Energia	10-50 J/cm2
Durata dell'impulso	1-10 ms
Raffreddamento della pelle	-21
Sistema di raffreddamento	Testata di trattamento con circuito aria e acqua chiusa con temperatura di raffreddamento a semiconduttore regolabile
Schermo	Touch screen LCD TFT True Color da 12 pollici
Voltaggio	220 V/50 Hz o 110 V/60 Hz
Dimensioni dell'imballaggio	116*60*61 cm
Peso lordo	90 kg

 **MLKJ**

15 Years Laser Beauty Device Manufacturer


Make your beauty business easier



1. Weifang Sunshinekj Electronics Co., Ltd (abbreviazione: MLKJ) è un produttore altamente professionale ed esperto di apparecchiature di bellezza in Cina, ha 15 anni nel settore della bellezza. Abbiamo un reparto R & D di produzione professionale, in grado di fornire supporto tecnico, 2 anni di garanzia.

Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity
R&D capability for customization
Professional certifications and approvals



Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service