

# Diode Laser



15 Bar **1800W** Handle

\*Increase the treatment head of nasal hair  
and treat small parts easily



## **Macchina per la depilazione con laser a diodi.**

- \* Nessuna pigmentazione. Adatto a qualsiasi tipo di pelle;
- \* Adatto a qualsiasi tipo di pelle;
- \* Sicuro e veloce.
- \* Golden Standard internazionale per la depilazione;
- \* La lunghezza d'onda ottimale del laser 808nm o 755/808/1064nm;

**350g**

Ultra light handle



12×36mm

**Handle**

1800W diode laser hair removal



12×24 mm

**Handle**

1200W diode laser hair removal


**Il laser Three Waves combina 755nm 808nm 1064nm, adatto a tutti i tipi di trattamento di pelle e capelli.**

755nm per la depilazione della pelle bianca (peli fini/dorati).

808nm per la depilazione della pelle gialla (naturale).

1064nm per la depilazione della pelle nera (peli neri).

Prima e dopo la macchina per la depilazione laser a diodi alma soprano ice platinum






**ALEX 755nm**  
**For white skin**  
(fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**  
**For yellow neutral skin**  
(brown hair removal)



**YAG 1064nm**  
**For black skin**  
(black hair removal)



## Treatment Comparison





Emergency stop button

12 inch big screen  
quick touch  
easy operate

Diode laser handle

Vents

Plug