



Come funziona?

Attraverso il design scientifico dell'impugnatura laser a diodi, il raggio laser ad alta energia penetra istantaneamente nella pelle e raggiunge il follicolo pilifero durante il trattamento, la luce emessa viene assorbita dalla melanina nel follicolo pilifero, distruggendo così il follicolo pilifero e raggiungendo la depilazione permanente.

L'ampiezza dell'impulso laser è impostata più breve del tempo in cui il corpo umano si sente, un singolo colpo di luce è finito, ma il corpo umano è caduto senza dolore, quindi potrebbe ottenere la sensazione di trattamento indolore, per migliorare l'esperienza confortevole del cliente. La macchina per la depilazione laser più efficace.



Three wavelength

755nm 808nm 1064nm diode hair removal technologies in one handle

Tre lunghezze d'onda

Tecnologie di depilazione a diodi 755nm 808nm 1064nm in un unico manico

Emergency stop button

Online Customization

Applicator
1205mm
350g

Medical handle
350g lightweight handle

14 inch big screen
quick touch
easy operate

The image features a large, black, vertical laser hair removal machine on four casters. At the top, there is a 14-inch touchscreen display showing a woman's face. Below the screen are several control buttons and a dial. A purple diagonal line runs from the top right towards the machine. On the left side, there are five callout boxes with images and text describing key features: an emergency stop button, online customization capabilities, a 1205mm applicator with a 350g handle, a medical handle that is 350g lightweight, and a 14-inch big screen for quick touch and easy operation. The background of the callouts shows a woman sitting on a beach chair, holding a water bottle.

Advantage

Fast, Painless, Permanent Hair Removal

24 hours working continuously

Reduce preparation time

Increase your profit

Minute cooling

Low system noise and strong cooling effect

No need for local anesthesia

Expand your patient base

Suitable for treatment of all parts of the body


Profondità di penetrazione

Dimensioni spot 12x26mm / 12x24mm Spot Size, per un migliore assorbimento di energia a livello del follicolo target.

L'unico laser con tecnologia unica e dedicata per la riduzione del dolore, maggiore efficacia, sicurezza.



■ spot size:12*36



■ spot size:12*24



spot size:12*36



spot size:12*24



spot size:12*36



spot size:12*24




Versatile

Il laser MLKJ include due sistemi di epilazione a diodi con lunghezza d'onda ottimale di 800 nm su un'unica piattaforma versatile.

Le testine laser MLKJ consentono una riduzione permanente dei peli da tutte le zone del corpo. La sua tecnologia avanzata riduce il dolore aumentando l'efficacia, consentendo trattamenti rapidi e confortevoli per pazienti e professionisti.

Efficacy

Perment hair removal for all skin type

Very fair Fair	755nm suitable for light skin hair removal	
Medium Olive	808nm suitable for neutral skin hair removal	
Brown Black	1064nm suitable for black skin hair removal	

Safety

Almost no skin scattering, no harm to the skin and sweat glands, no scar, no any side-effect

Refuse to repeat and leave No scum



1 week - 2 weeks
2 times a week
- 75 hair loss - Start to grow slowly - Smaller pores



3 week - 4 weeks
2 times a week
- Hair becomes thinner and less rejuvenate tender skin smooth body





5 week - 8 weeks
2 times a week
- Select according to hair growth status use it selectively, say goodbye repeated hair removal

Diminuzione del dolore

Comfort del paziente raffreddando continuamente la pelle, il dolore e il disagio sono significativamente ridotti.

Depilazione prima e dopo



Schermo tattile a LED

Sistema di controllo intelligente

Schermo 4K da 14 pollici, esperienza touch intelligente

- * Preimpostazioni di trattamento personalizzabili
- * Con maschio e femmina, 6 stili di pelle tra cui scegliere
- * Facile da usare fornendo capacità operative e servizi di insegnamento
- * Il logo e la lingua gratuiti possono essere personalizzati sullo schermo

New upgrade system

The newscreen is clear easy to operate.



La nostra compagnia e Panking

MLKJ

CUSTOMER SERVICE

15 YEARS FACTORY, 2 YEARS WARRANTY, 102 COUNTRIES, 60,000+ CUSTOMERS.

MLKJ—MAKE YOUR BEAUTY BUSINESS EASIER



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable, one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

Contattaci per avere maggiori informazioni per le macchine di bellezza.