

BOOST YOUR CLINIC'S INCOME WITH ONE SMART INVESTMENT.

All-in-One Aesthetic System



Cerchi la migliore macchina per la depilazione dei capelli di diodi?

La nostra gamma di macchine per la depilazione dei capelli laser a diodi, inclusi la depilazione di peli laser a diodi a 808 nm, il laser a diodi a tre lunghezze d'onda e la depilazione laser a diodi intelligenti - è progettata sia per cliniche che per saloni. Sia che tu abbia bisogno di una macchina per la depilazione di capelli laser a diodi professionale, una macchina per la depilazione laser a diodi portatile o una macchina per la depilazione laser, offriamo sistemi ad alte prestazioni a prezzi della macchina laser a diodi competitivi. Scegli tra modelli come la macchina per la depilazione laser a diodi 808, la macchina laser a diodi 808nm e i dispositivi di depilazione laser a 3 aodo d'onda. Offriamo anche opzioni per la macchina per la depilazione laser in vendita, macchina laser a diodi in vendita e attrezzature per la depilazione laser per uso commerciale. Ottimizza le prestazioni della tua clinica con la nostra macchina per la depilazione laser per affari, la macchina per la depilazione laser industriale e le migliori macchine per la depilazione laser.

Trusted by Laser Experts Across the Word



US AGENT

Cooperation since 2023



UK AGENT

Cooperation since 2015



CANADIAN AGENT

Cooperation since 2020



Netherlands Agent

Cooperation since 2018



GERMAN AGENT

Cooperation since 2010



SWEDISH AGENT

Cooperation since 2009



DENMARK AGENT

Cooperation since 2020



FINLAND AGENT

Cooperation since 2020



AUSTRALIA AGENT

Cooperation since 2008



FRENCH AGENT

Cooperation since 2022

Abbiamo lavorato con clienti in tutto il mondo dal 2008, tra cui molti proprietari di saloni e distributori.

Contattaci per visitare un sito demo locale e vedere i risultati per te stesso.

I migliori produttori di attrezzature per la depilazione laser commerciale




MOOTH SKIN STARTS HERE
Professional results made simple, safe, and effective.

**7 KEY
ADVANTAGES OF
OUR MACHINE**


EFFECTIVE
RESULTS



COMFORTABLE
PROCEDURE




LOW MAINTENANCE,
HIGH VALUE



SUITABLE FOR
ALL SKIN TONES
AND AREAS




SMART AND
ADVANCED
TECHNOLOGY



SAFE FOR
THE SKIN



FAST AND
TIME-SAVING








Sviluppato da Mingliang Technology e certificato da FDA (USA), MDL (Canada) e CE (Europa),

Questa macchina è la scelta perfetta per coloro che danno la priorità alla sicurezza e alla qualità.



MAXIMIZE YOUR ROI

Reliable technology. Proven results.
Zero hidden fees.



- * 2 anni di garanzia
- * Servizio a vita
- * Pezzi di ricambio gratuiti - nessun costo aggiuntivo
- * Sicuro e facile da usare
- * Massimizza il tuo ROI

Tecnologia affidabile. Risultati comprovati. Zero Commissioni nascoste.



EASILY ADJUSTABLE TO ANY ANGLE

Precision angle control for customized treatment positions

Facilmente regolabile

A Anyangle

Controllo dell'angolo di precisione per posizioni di trattamento personalizzate



BIG SCREEN

All-in-one handle with
high-resolution screen

ERGONOMIC ANGLE

Easy to grab, reduces wrist strain

Anti-Slip Design – Prevents accidental drops

**Il manipolo presenta un grande touchscreen per un funzionamento di un clic.
Progettato per un uso continuo di 24 ore, offre un raffreddamento ultra-veloce e
una depilazione veramente indolore.**



LASER HAIR REMOVAL

- 808nm Wavelength – Targets deep follicles for precise hair removal
- Fast & Painless – Large spot size, smooth-glide treatment
- Safe for All Skin Types – Fitzpatrick I-VI compatible
- Sapphire Contact Cooling – Protects skin, enhances comfort
- Long-Lasting Results – Slows regrowth, fewer sessions needed

- Lunghezza d'onda da 808 nm - bersaglio follicoli profondi per una depilazione precisa
- Veloce e indolore - grande dimensione del punto, trattamento liscio
- Sicuro per tutti i tipi di pelle -Fitzpatrick I -VI compatibile
- Cooling a contatto con zaffiro: protegge la pelle, migliora il comfort
- Risultati di lunga durata: rallenta la ricrescita, meno sessioni necessarie

@Long-Lasting Results

Diode Laser Hair Removal – Key Benefits



Safe for All Skin Types



Screen interaction



Fast & Painless



Three Wavelength



Silent




Ergonomics




Laser hair removal


- Selective Photothermolysis – Permanent Hair Reduction
- Safe for all skin types with minimal side effects
- Precise treatment zones – no damage to surrounding skin
- Up to two times longer-lasting results compared to standard treatments
- Faster sessions with advanced cooling for comfort
- Fast Coverage for Large and Small Areas
- Clinically proven technology used in top medical clinics



Adjustable cooling Comfortable but not exciting



EXFU LASER Thermal image map



Thermal image of ordinary depilator

Instantaneous temperature: -31°C



Ordinary machine: 10-20°C




Data source: EXFU Technology Research and Development Laboratory

Test conditions: Boot test at room temperature -22°C under normal conditions of third class skin cooling


Whole body hair removal, Ice feel painless

Releasing the laser generates heat, and better cooling techniques are needed to balance the heat
Achieve a comfortable temperature for painless hair removal.



Safety • Simple • Enjoy

All-in-One Care One Smart Device



Elight



980 Laser



Microneedle



Picosecond

One Machine
Your Choice of
Functions!

Enjoy Multi-Function Treatment— At No Extra Cost!



Goditi la personalizzazione completa OEM e ODM a partire da una sola unità, perfetta per le piccole imprese e il branding personalizzato



★ WINNER ★
OF THE 2025



Winner of the 2025
aestheticians choice awards

Contattaci oggi per ottenere il miglior prezzo della macchina per la depilazione laser e scopri perché i professionisti in tutto il mondo acquistano macchine per la depilazione laser a diodi da noi

Product Parameter								
Device Name	Diode laser hair removal machine							
Model Number	Vertical EXFU 808 V2							
Wavelength	☐ 808mmtechnology ☐ 755+808+1064mm ☐ 755+808+940+1064nm							
Screen size	14 inch 4K Style touch screen							
Pulse Duration	1-300ms							
Frequency	1-10hz							
Spot size	☐	12*20mm	☐	12*35mm	☐	12*24mm	☐	12*36
Energy	1-150J/cm2							
Cooling System	☐	Air cooling+TEC cooling +Water cooling +Sapphire Substrate	☐	Compressor Cooling +Water Cooling +Sapphire Substrate+Air cooling				
Voltage	☐	AC220V 50HZ	☐	AC110V 60HZ				
Dimension of machine	429*422*1265mm							
Package	Aluminum box							
Warranty	2 years for machine , 1 year for handle							

Applicazione: confronto degli effetti del trattamento
Macchina per la depilazione laser a diodo platino di ghiaccio per depilazione per capelli sicuri e permanenti su tutte le pelli

Nome del dispositivo	Macchina per la depilazione laser a diodi			
Numero modello	Vertical Exfu 808 V2			
Lunghezza d'onda	☐ 808mmtechnology ☐ 7558081064mm ☐ 7558089401064nm			
Dimensione dello schermo	Touch screen in stile 4k da 14 pollici			
Durata del polso	1-300 ms			
Frequenza	1-10Hz			
Dimensione del punto	☐ 12*20mmm	☐ 12*35 mmm	☐ 12*24mm	☐ 12*36
Energia	1-150J/cm2			
Sistema di raffreddamento	☐ Raffreddamento ad aria ☐ raffreddamento TEC ☐ raffreddamento dell'acqua ☐ substrato di zaffiro	☐	Raffreddamento compressore raffreddamento dell'acqua substrato zaffiro raffreddamento dell'aria	
Voltaggio	☐ AC220V 50Hzz	Falso	AC110V 60Hz	
Dimensione della macchina	429*422*1265mm			
Pacchetto	Scatola di alluminio			
Garanzia	2 anni per la macchina, 1 anno per la maniglia			

Commenti degli acquirenti

Schermata la macchina per la depilazione laser Fordiode



High Feedback Top10 Supplier
OEM & ODM Professional Design



Authentication

FDA,NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours



Tempi di consegna:	7 giorni lavorativi.
Metodo di consegna:	Espresso servizio porta a porta, come DHL, UPS, FedEx, TNT, ecc.
Imballaggio:	Scatola di alluminio con schiuma