



PERMANENT PAINLESS  
3 WAVELENGTHS  
755NM 808NM 1064NM

For all skin types, Triple wavelength laser work together



**Vantaggio**

1. Tecnologia avanzata: tecnologia di sinterizzazione dello stagno d'oro,
2. Maniglie: barre laser Germania/USA, 10bar, 1000w. 12bar, 1200w. 16bar 1600w maggiore potenza, r depilazione permanente indolore e completa
3. Dimensioni spot 12 x 20 mm/12 x 35 mm, frequenza 1-10 Hz

4. Funzionamento continuo: il sistema di raffreddamento a semiconduttore del condensatore aria acqua TEC funziona ininterrottamente per 24 ore senza interruzioni, anche in estate senza condizionatore d'aria.

Tipo laser	755 nm/808 nm/1064 nm
barra laser	10bar/12 bar/16bar, importati da Germania/USA
Tecnologia	Trippa onde 7558081064nm Tecnologia
Potenza di uscita	1000w/1200w/1600w
Sistema di visualizzazione	Schermo tattile a colori da 10 pollici
Colpi con manico laser	40 milioni di volte
Energia	10~150 j/cm2, regolabile
Durata dell'impulso	10~300 ms regolabile
Frequenza	1~10Hz
Energia	Potenza 3500W
Temperatura del cristallo	-29~5°C
G.W. □ Dimensioni della scatola	93 kg, 115 x 59 x 61 cm


## 12\*20mm or 12\*35mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



# Working Principle

Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal )
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)



**Velocità 808nm:** Lunghezza d'onda Golden Standard per la depilazione laser di tutti i tipi di peli

**Alessio 755nm:** Specifico efficace per capelli biondi, epilazione laser per capelli fini

**Impulso lungo 1064nm:** Specifico efficace per pelli scure e abbronzate

Treatment effect

Suit to any color of skin



Before&After



# We help you

Goodbye to the embarrassment



Visualizzazione reale degli effetti del trattamento: Depilazione reale indolore e permanente, con risultati evidenti.

Promettiamo che i vostri clienti e voi sarete assolutamente soddisfatti della nostra qualità e degli effetti del trattamento



# Screen Image

12.8 inch touch screen  
easy to operate.



## OEM professionale, servizi ODM:

- Stampa qualsiasi colore.
- Stampa il tuo logo sulla macchina.
- Aggiungi qualsiasi lingua nel sistema della macchina.
- Progetta un guscio macchina esclusivo per te, crea il tuo marchio sul mercato.
- Progetta la nuova interfaccia e il sistema della macchina, rendilo più conveniente per te e per i tuoi clienti.

## Certificazioni

## Our certificate

All the process of the producing is under ISO 13485 Quality system and match with CE certification request.



BV-France's most authoritative certification body BV Group certification



TUV-Germany's most authoritative certification body Rheinland certification



SGS-Switzerland's most authoritative certification body SGS certification



# Our customers

60000+ CUSTOMERS



102

Countries

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs

CERTIFICATE



## Dopo il servizio:

Considerando la lunga distanza tra noi e i nostri clienti, e per servire meglio i nostri clienti, la nostra azienda costruisce una tecnologia professionale dopo il team di assistenza.

Il nostro tecnico fornirà una soluzione tempestiva per qualsiasi problema della macchina e preparerà i documenti per te entro 24 ore.

Puoi anche contattarci telefonicamente, online ecc.

# Customer visit



# SHIPPING

Welcome to visit our factory



## In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month