

 Smayer

**A new
winner
is born!**



**2021 WINNER
EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD**

Macchina per depilazione laser a diodi V28

- 1) Rimozione più forte, più veloce, Smarterhair
- 2) Nuova tecnologia 3D 755nm 810nm 1064nm
- 3) più forte 800/1000/1200 / 1600watt, 40% più veloce



Perché tutti i saloni di bellezza, le bellezze preferiscono la macchina per depilazione laser a diodi 808nm?

- A) Più sicuro, nessun effetto collaterale sulla pelle e sulle ghiandole del sudore, nessuna cicatrice.
 - B) 755nm 808nm 1064nm, adatto a tutti i tipi di pelle, la pelle nera e i capelli fini possono essere facilmente trattati, adatti a tutti i tipi.
 - C) Larghezza laser lunga, alta energia, efficace per i follicoli piliferi producono accumulo di calore, depilazione permanente.
 - D) Veloce! La dimensione del grande punto 12 * 35mm potrebbe richiedere la velocità del trattamento, la velocità del trattamento e l'efficienza.
 - E) Il forte sistema di raffreddamento può apportare l'anestesia epidermica momentanea, senza indolore durante.
- A proposito di maniglie

Depilazione permanente permanente di sicurezza comprovata indolore per tutti i tipi di pelle.

ICE PLUS Sistema di raffreddamento continuo. Il processo di trattamento è più confortevole. Può funzionare continuamente per 24 ore.




Just One minute!
Quick cooling down to **-25°C**



Opinione del cliente

Treatment Comparison



Visualizzazione dello schermo

1. Grande schermo da 14 pollici, tocco rapido
2. Maschio e femalo, 6 parti del corpo, 6 tipi di pelle impostazione software intelligente
3. 6 Opzioni linguistiche, la tua lingua madre può essere aggiunta
4. Servizio di programma OEM gratuito (lingua / logo / sistema / colore...)

FREE LOGO SERVICE





14 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



Squadre di progettazione e sviluppo di Design e sviluppo di R & D da Stati Uniti e Germania.

Linea di produzione matura certificata e testata e team di ispezione di qualità e linea di produzione standard.

Ciò che ci interessa la maggior parte è i prodotti di alta qualità sono lo standard per il mantenimento della cooperazione.

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Paramenti di prodotto



Modello	Laser V28.
Tipo laser	Germania / Stati Uniti importati, 10bar, 12 bar, 16 bar
Schermo	14 ---- Schermo toccabile da 15.6 pollici 4K
Lunghezza d'onda	755nm 808nm 1064nm.
Scatti	40 milioni di colpi

Energia	10 ~ 150 J / cm ² , regolabile
Frequenza	1-10Hz.
Raffreddamento	Tec Air Raffreddamento ad acqua
Potenza	3500W.
Dimensione del punto	12 * 20mm / 12 * 35mm per scegliere
Voltaggio	110 V / 60Hz o 220V / 50Hz per scegliere
Peso netto	95kg.
Peso lordo	105kg.
Dimensioni della macchina	45 * 52 * 110 cm
Dimensione della scatola	56 * 70.4 * 125 cm

Tempi di consegna: 3-7 giorni lavorativi dopo il pagamento


Modo di consegna: per via aerea, DHL, TNT, Fedex o Agente di consegna

Prima della consegna: test video e immagini

Dopo la consegna della consegna: 2 anni, offrono un servizio post-vendita impeccabile

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month