

NEW ! Technology



Free to be yourself

1 minute of painless hair removal,
Feeling the comfort and coolness that
has never been seen before.

14-inch screen

2 year warranty + work 24 hours



Dettagli della macchina per la depilazione del laser a diodi

- 1.) Depilazione permanente sicura su tutti i tipi di pelle**
- 2.) Vetro zaffiro con raffreddamento a ghiaccio congelato, per una depilazione indolore.**

1 minute
and you' re done

35mm {

FASTER

Potenza della maniglia della macchina per la depilazione del laser a diodi

dimensioni spot 12 * 20 mm, 10 barre 1000w / 12 barre 1200w.

dimensioni spot 12 * 35 mm, 16 barre 1600w.


Handle Details

Three Wavelengths Work Together




12*20nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



12*35nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser






***Con speciale tecnologia di raffreddamento (TEC-cooling)**, raffredda la pelle e protegge la pelle da lesioni e portata

un molto sicuro e confortevole * Per la depilazione permanente, adatto a tutti i colori della pelle.

Senza dolore! la tecnologia di depilazione più veloce, la più popolare! Adatto a tutti i tipi di trattamento di pelle e capelli.



Le 3 onde lavorano nella stessa maniglia allo stesso tempo

Manico da 1000w, 1200w, 1600w

755nm per la pelle bianca (capelli fini e dorati)

808nm per pelle gialla / neutra

1064nm per il nero (capelli neri)

Stuit to any color of skin



Application:

Elight for Skin Rejuvenation, Skin Tightening, Wrinkle Removal, Acne Removal, Pigment Removal, Vascular Removal, Breast Lifting, Age Spot Removal etc.

808 Hair Removal treatment pictures



Before and After

Treatment comparison



Screen Image


10.4 inch touch screen easy to operate.



- Grande touch screen da 1,14 pollici, progettato umanizzato
- 2. Maschio / femmina, parti del corpo, 6 tipi di pelle per opzione.
- 3. Inglese la tua lingua madre.
- 4. Servizio di programma OEM gratuito (logo / sistema...)

The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



Informazioni sulle dimensioni

Articolo	Laser a diodi verticale 755nm 808nm 1064nm
Tipo di laser	Laser a diodi, 10bar / 12bar / 16bar
Potenza di ogni barra	50w
Sistema di visualizzazione	Touch screen a colori da 14 pollici
Lunghezza d'onda	808nm / 755nm / 1064nm
Dimensione spot	12 * 20 mm ² / 12 * 35 mm ²
Durata della vita della maniglia del laser	808nm: almeno 10.000.000-40.000.000 di colpi
Energia	10-150 J / cm ² regolabile (fino a 150J / cm ² opzionale)
Durata dell'impulso	40 ~ 800 ms regolabile
Frequenza	1,0-10 Hz;
Sistema di raffreddamento	Condensatore semiconduttore TEC aria circolazione d'acqua chiusa
Gestire il potere	1000w / 1200w / 1600w
Potenza della macchina	2000w
Fonte elettrica	220 V / 50 HZ o 110 V / 60 HZ
Temperatura dei cristalli	-10 ~ 3 ° C
Temperatura della macchina	27 ~ 31 ° C

Requisiti di potenza

AC220V / 110V 50 ~ 60Hz

Peso lordo

95KG

La nostra fabbrica

1.Weifang Sunshinekj electronics Co., Ltd (abbreviazione: MLKJ) è un'azienda altamente professionale ed esperta

produttore di apparecchiature di bellezza in Cina, ha 13 anni nel settore della bellezza

About Us

We Are 13 Years

Professional high-tech beauty equipment manufacturer in China.

潍坊明亮电子有限公司
坚守客户价值不动摇·让客户满意
This firmly to customer's value to make them feel satisfied
坚守员工价值不动摇·让员工成长
Hold Fast to employees' value to let them develop

Mingliangkj in 2007, Through 13 years ,we have built reliable Production ,Quality Control ,Warehousing and Sale&Service department.
Products around world ,including Europe ,North America, Asia and so on .more than 600 clients in more, than 100 countrys all over the world

NEW



NEW



2. Abbiamo un dipartimento di ricerca e sviluppo professionale,

Può fornire supporto tecnico □ 2 anni di garanzia

Research and Development

We have professional Production R & D department.
From design research and development to production, every step is strictly checked to ensure product quality.



CAD and PCB drawing



Electrical schematic diagram and preparation procedures



Ammeter test



Install the motherboard



Assemble the hardware



Leave the factory after passing the inspection



Packing And Delivery

1



Print Logo



Check accessories before packing

2



Wiping and Wrapping machine



Rigorous inductive packing

3



Reminder identification



Fast delivery