



Free to be yourself

A minute of painless freezing hair removal,
Feeling the comfort and coolness that
has never been seen before.

14-inch screen

2 year warranty + work 24 hours

Barre laser USA Sesterm raffreddamento condensatore TEC Pompa acqua Italia
Prezzo di fabbrica, servizio OEM / ODM.
Descrizione del prodotto



2years Warranty



102 Countries

60,000+ Customers



Vantaggi

1. Tecnologia avanzata: laser a diodi 808nm; 3 onde Alex 755nm velocità 808nm e yag 1064nm per opzione, si adatta a tutti i tipi di pelle e capelli
2. Potente: barre laser importate dalla Germania, modulo laser oro
3. Trattamento veloce: frequenza 1-10Hz, trattamento in movimento.
4. Funzionamento continuo 12 ore: aria acqua sistema di raffreddamento TEC unico, controlla la temperatura costante dell'acqua 24 °C, assicura che la macchina funzioni continuamente tutto il giorno, anche in estate senza condizionatore d'aria.
5. Circolazione rapida dell'acqua: pompa dell'acqua Ital con flusso d'acqua di 6.5L / min.
6. Facile da usare, con manuale utente, CD, file di parametri e servizio online 14 ore * 7 giorni per aiutarti a utilizzare la macchina.

Free to be yourself

A minute of painless freezing hair removal,
Feeling the comfort and coolness that
has never been seen before



1 Minute
and you're done!

Different spot size Handle color optional



12*20mm



12*35mm



12*20mm



12*35mm

Dettagli della maniglia

- 1) 10bar / 12bar / 16 bar, 10-40 milioni di colpi.
- 2) Punto grande 12 * 20 mm / 12 * 38 mm per una rapida depilazione.
- 3) C'è un contatore delle cifre sull'impugnatura, vedere chiaramente il numero di colpi.
- 4) Vetro zaffiro con raffreddamento a ghiaccio congelato, per una depilazione indolore.

808 Hair Removal treatment pictures



Funzione

Il laser a 3 onde combina 755nm 808nm 1064nm, adatto per tutti i tipi di trattamento di pelle e capelli.




755 nm for white skin (fine, golden hair removal);




808nm for yellow neutral skin (brown hair removal);




1064nm for black skin (black hair removal)



A natural



B energy absorbed by hair




C hair follicle died


Treatment effect



Hair in the treatment area can be easily pulled out



Before




After



Before



After



Before



After

Before



After



Programma macchina

1. Grande touch screen da 14 pollici, progettato umanizzato
2. Maschio / femmina, parti del corpo, 6 tipi di pelle per opzione.
3. Inglese la tua lingua madre.
4. Servizio di programma OEM gratuito (logo / sistema...)



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

1. Informazioni su mingliangkj:

La nostra azienda ha 13 anni nel settore della bellezza e presta attenzione alla qualità e al prezzo dei prodotti.

Company advantage

Service users all over the world



2. Servizio OEM / ODM

- >> OEM il tuo corpo macchina.
- >> OEM il tuo software di programma.
- >> OEM bei colori della macchina.
- >> Stampa il tuo LOGO sul corpo macchina e sullo schermo.

Custom Section

CASE design



LOGO design



SYSTEM design




3. Team di ricerca e sviluppo e spettacolo di ispezione di qualità

RESEARCH AND DEVELOPMENT

Weifang Mingliangkj electronics Co., Ltd

We have professional Production R & D department, From design research and development to production, every step is strictly checked to ensure product quality.



4. Visualizzazione del certificato

