

Perché tutti i saloni di bellezza e le estetiste scelgono il titanio

- 1. Professionista. abbiamo più di 15 anni di esperienza nell'area delle macchine di bellezza di fascia alta.
- 2. Sicurezza. nessun effetto collaterale sulla pelle e sulle ghiandole sudoripare, nessuna cicatrice.
- 3. Raffreddamento rapido, che consente di ottenere una depilazione indolore.
- 4. Popolare. Tripla lunghezza d'onda: 755 nm 808 nm 1064 nm, adatta a tutti i tipi di pelle, i peli fini della pelle nera possono essere facilmente rimossi.
- 5. Alta energia. La dimensione del punto più grande, 50 milioni di colpi, distrugge efficacemente i follicoli piliferi, la depilazione permanente.

Spettacolo di maniglie

12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face,arms,armpits,chest,back,bikini,legs...



- >>> Big Dimensione del punto 12*20mm, 12*35mm for option
- >>> Laser technology, big power 10bar 1200W, 12 bar 1800W
- >>> 300g handle, light weight, free quick slide treatment











>>> New nose hair treatment head, applicable to small part treatment >>> 1 minute refrigeration frosting, painless treatment experience





ALEX 755nm For white skin (fine, golden hair removal)




SPEED 810nm

For yellow neutral skin
(brown hair removal)




YAG 1064nm For black skin (black hair removal)



Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal It takes 3--5 times to realze permanently hair remoavl



- * Schermo 4K da 14 pollici, che offre un'esperienza tattile super cool.
- * Il servizio OEM è accettato. parametro di regolazione è ok.
- * Aggiungi gratuitamente il tuo logo e la tua lingua

| Articolo | Laser a diodi verticale 755nm808nm1064nm |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tipo laser | Barra laser medicale laser a diodi: 10 bar/15 bar |
| Potenza di ogni barra | Medico con 120w/Bar |
| Sistema di visualizzazione | Schermo tattile a colori da 14 pollici |
| Lunghezza d'onda | 808 nm/755 nm/1064 nm |
| Spot Size | Medico con 12*24mm²/12*36mm² |
| Durata della maniglia del laser Almeno 40 milioni di colpi | |
| Energia | 10-150 J/cm2 regolabile (fino a 150J/cm2 opzionale) |
| Durata dell'impulso | 30~400 ms regolabile |
| Frequenza | 1,0-10 Hz; |
| Sistema di raffreddamento | Compressoreariachiusura circolazione acqua |
| Maneggiare il potere | 1000w/1200w/1600w/1800w |
| Potenza della macchina | 4000w |
| Sorgente elettrica | 220V/50HZ o 110V/60HZ |
| Temperatura del cristallo | -20~3°C |
| Temperatura della macchina | 24°C |
| Requisiti di potenza | AC220V/110V 50~60Hz |



OEM professionale, servizi ODM:

- Stampa qualsiasi colore.
- Aggiungi il tuo logo
- Aggiungi qualsiasi lingua nel sistema della macchina.
- Progetta un guscio macchina esclusivo per te, crea il tuo marchio sul mercato.
- Progetta la nuova interfaccia e il sistema della macchina, rendilo più conveniente per te e per i tuoi clienti.

Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity R&D capability for customization Professional certifications and approvals



Produttori di depilazione laser a diodi, la migliore clinica per la depilazione laser, la migliore macchina per la depilazione laser per spa,

laser a diodi 755 808 1064, fabbrica di macchine per la depilazione laser

Si prega di consultarci per maggiori dettagli. 24 ore online!