



Picosecond laser

Dispone di laser picosencond

- >> **Nessun infortunio** alla pelle e al follicolo pilifero; **nessun rischio** di cicatrici.
- >> Instantaneous blasting alta tecnologia laser, standard internazionale di produzione, test tecnico rigorosamente.
- >> Imported stone **Cassetta Q-switch** meccanismo, l'intero laser solido, senza sostituire Q-switch.
- >> **Indolore** trattamento, piccolo effetto collaterale.



HANDLE-ADVANTAGE



specification

- **Multiple choice**
fixed 1064nm & 532nm, adjustable 1064nm & 532nm (adjust 1-7 mm) for tattoo removal, nevus removal etc.
- **Multifunction**
1320nm for skin rejuvenation
- **Indicator light**
Dot position is the indicator light position dot more accurate



Adjustable
532nm



Adjustable
1064nm



Black doll
1320nm



Fixed
755nm



Fixed
532nm



Fixed
1064nm



Sei teste regolano la dimensione del punto da 1 mm a 7 mm.

Regolabile 1064 nm/532 nm, fisso 1064 nm/532 nm/1320 nm/755 nm.

Working Principle



* Risolto il problema con 1064/532 nm utilizzato per la rimozione del tatuaggio, la rimozione delle labbra, la rimozione delle sopracciglia, la rimozione del nevo di Ota, la rimozione del fungo dell'unghia.

* Risolto 1320 nm utilizzato per sbiancamento della pelle, restringimento dei pori, sollevamento della pelle.

* Risolto 755 nm utilizzato per lo sbiancamento della pelle, rimuovere il giallo pelle, cloasma, pigmento dell'età

* Regolabile 1064/532 nm utilizzato per il trattamento rapido di grandi aree, dimensioni spot 1-7 mm regolabili.



Professional Screen, Easy operation



8,4 pollici grande touch screen a colori reali, esperienza tattile super cool
 6 lingua a tua scelta, è possibile aggiungere una lingua speciale
 Servizio OEM sono accettati, come lo stile dei colori della macchina

Informazioni sulle dimensioni

APPLICATION	1)Tattoo removal 2)Eyebrow embroidery removal 3)Eyeline removal 4)Freckles removal 5)Skin rejuvenation 6)Lipline removal 7)Pigment treatment 8)Whitening
wavelength	1064nm&532nm&755 nm & 1320nm &1064nm(Adjustable)&532nm(Adjustable)
Pulse energy	1-1500MJ/CM
Width of Pulse	0-10ns
Frequency	1-10HZ
Light spot	1-7mm
Power supply:	220V, 6A or 110V, 12A
color	Blue and black color
Packing method	Aluminum Packing
N.W	20kg
G.W	30kg
Machine	35cm*45cm*35cm(L*W*H)
Aluminum box	46*49*60cm(L*W*H)



Plastic foam:6cm



strong and beautiful
aluminum alloy case



N.W 20KG



G.W 30KG

La nostra fabbrica

15 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

- High Feedback
Top10 Supplier
- OEM & ODM
SERVICE

Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity
R&D capability for customization
Professional certifications and approvals

Abbiamo una produzione professionale Ricerca e sviluppoDipartimento, Può fornire supporto tecnico, 2 anni di garanzia



Custom Services

Customized service to meet your needs




CUSTOM SCREEN



MACHINE COLORS



MACHINE SYSTEM



TROLLEY ALUMINUM BOX



PHONE HOLDER