

**2021 Salon Queen**

**FASTER: 60% FASTER**  
**STRONGER: STRONGER POWER 40%**  
**BETTER RESULT**  
**SMARTER: 4K ANDROID SCREEN**

**FASTER, STRONGER, SMARTER**

1. Laser a diodi a tre lunghezze d'onda.
  2. Barre laser dorate dalla Germania o dagli Stati Uniti importate □ 40.000.000 durata della vita più lunga.
  3. Sicuro, veloce, indolore, permanente
  4. Per la depilazione di tutti i tipi di pelle e capelli
- Touch screen a colori reali da 5.14.0 pollici con 6 colori della pelle.
6. È possibile selezionare due modelli, maniglia singola o doppia maniglia

# 2021 Salon Queen



Il sistema di raffreddamento TEC più avanzato all'interno di questa macchina per offrire ottimi risultati di raffreddamento.

24 ore di lavoro. Materiale zaffiro. Esperienza reale senza dolore!

One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system  
hair remover laser



- 1) 10 battute/ 12 battute/ 16 battute, 10-40 milioni di colpi.
- 2) Grande punto 12 \* 24 mm / 12 \* 36 mm per una rapida depilazione.
- 3) Cristallo di zaffiro ghiacciato ghiacciato, per una depilazione indolore.
- 4) Barra laser d'oro di alta qualità importata dal tedesco.
- 5) Maniglia medica a partire da 350 g facile da trattare.



**1 minute**  
and you're done



#### **Sistema schermo**

1. Grande touch screen da 14 pollici, progettato umanizzato.
2. Maschio/femmina, parti del corpo, 6 tipi di pelle per opzione.
3. 6 sistemi linguistici, lingua madre quello che vuoi.
4. Servizio di programma OEM gratuito (logo/sistema...)

Nome del prodotto	Laser a diodi Lightsheer 7558081064nm
Barra laser	Germania/USA importati, 8 bar, 10 bar, 12 bar, 16 bar
Lunghezza d'onda	755nm 808nm 1064nm/ o singolo 808nm
Energia	0-150J/cm <sup>2</sup>
Frequenza	1-10 hz
Larghezza di impulso	40-800 ms
Interfaccia LCD operativa	Schermo tattile LCD TFT True Color da 14.0
Sistema di raffreddamento	Circuitazione dell'aria e dell'acqua chiusa Testina di trattamento con temperatura di raffreddamento a semiconduttore regolabile
Energia	4000 W
Sorgente elettrica	220V/50HZ o 110V/60HZ
NW/ GW	62kg/78kg

## A proposito di mingliangkj:

WeiFang Mingliang è un'azienda di dispositivi di bellezza professionale specializzata nello sviluppo, la nostra azienda ha 14 anni nel settore della bellezza e presta attenzione alla qualità e al prezzo dei prodotti. Produzione, vendita e assistenza di apparecchiature di bellezza, tra cui serie IPL, serie laser a diodi 808nm , serie di macchine di bellezza multifunzione, serie Elight, serie laser Q Switch ND YAG, serie RF vuoto cavitazione, serie RF singola e così via. Ci concentriamo in particolare sulla macchina di bellezza multifunzionale portatile e verticale, sono molto popolari nel mercato delle macchine di bellezza.

### Company Strength

The collage consists of four panels, each with an icon and text:

- 50+ R&D team:** An image of a person working at a computer with a circuit board on the desk.
- 500+ Cooperation Case:** An image of several people working together at a workstation.
- 17 Days Product deadline:** An image of a factory floor with workers and machinery.
- 100+ Export country:** An image of a row of beauty machines on wheels.


- >>OEM your own machine body.
- >>OEM your own program software.
- >>OEM pretty machine colors.
- >>Print your LOGO on machine body and screen.

# Custom Section


## CASE design



## LOGO design



## SYSTEM design




## Visualizzazione del certificato

## CERTIFICATE DISPLAY



# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,

