




*Laser a diodi ad alta potenza da 1800w con una piacevole tecnologia di raffreddamento, per la depilazione indolore!

* Il laser a diodi consente alla luce di penetrare più in profondità nella pelle e in modo più sicuro rispetto ad altri laser. poiché può evitare il pigmento di melanina nell'epidermide della pelle, possiamo usarlo per la depilazione permanente di tutti i peli colorati su tutti i 6 tipi di pelle.


* adatto a tutti i peli superflui su aree come viso, braccia, ascelle, petto, schiena, bikini, gambe... Ha anche il rinnovamento della pelle.

* Frequenza 1-10 Hz.treatment velocemente!!!

Macchina per la depilazione rapida e permanente. Indolore!!



Parametri del prodotto



Modello	808V19
Tipo laser	Laser a diodi 808nm o 755/808/1064nm 3 onde combinate
Schermo	Schermo tattile 4K da 14 pollici
Lunghezza d'onda	755/808/1064
scatti	20-40 milioni di colpi
Energia	10~150 j/cm2, regolabile
Frequenza	1-10HZ
Raffreddamento	Compressoreariaacqua
Energia	3500 W
Dimensione del punto	12*24mm o 12*36mm per scegliere
Voltaggio	110V/60HZ o 220V/50HZ per scegliere
Peso netto	95Kg

Peso lordo 105Kg
Dimensioni della macchina 53*40*105 cm
Dimensioni della scatola 125*56*70.4
Esposizione della maniglia

Handle display

① Optional 12*24mm/12*36mm light spot size.

Different spot size meet different body parts hair removal needs .



② 10bars 1200w / 15bars 1800w. 10million—40million shots.
Effective for permanent hair removal

③ 755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.

Cooling effect

The handle has a cooling effect that
improve treatment comfort.



4cm²



Three Simultaneous Wavelengths in One Applicator

Plus Exceptionally 4cm² Large Sport
Size



The lowest handle
temperature can reach -27°C



For all skin types

Triple wavelength laser work together

755
nm

808
nm

1064
nm

755nm/808nm/1064nm

755nm
808nm
1064nm

Il laser Waves combina 755nm 808nm 1064nm, adatto a tutti i tipi di trattamento di pelle e capelli.


755nm per la depilazione della pelle bianca (peli fini/dorati).

808nm per la depilazione della pelle gialla (naturale).

1064nm per la depilazione della pelle nera (peli neri).

Macchina per la depilazione laser a diodi al platino prima e dopo

working principle




755 nm for white skin (fine, golden hair removal);




808nm for yellow neutral skin (brown hair removal);




1064nm for black skin (black hair removal)



A natural




B energy absorbed by hair



C hair follicle died

working principle

Triple wavelength laser spots work together




Confronto effetto prima e dopo

Scope of application

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...









We help you
Goodbye to the embarrassment



The image shows a smiling woman with long blonde hair in a ponytail, wearing a blue and white striped shirt. She is holding a white sign that displays a 3x2 grid of before and after photos of hair removal. The top row shows a close-up of a leg with dark hair before and smooth skin after. The middle row shows a close-up of an arm with dark hair before and smooth skin after. The bottom row shows a close-up of a chest with dark hair before and smooth skin after. Each pair of photos is separated by a grey arrow pointing from left to right. The labels 'Before' and 'After' are written in white text on blue rectangular backgrounds at the bottom of each photo.

Before	After
	
	
	

Visualizzazione del sistema dello schermo

System Function



- 4k high definition screen system
- Different parts can be selected
- 6 skin type Any language could be added
- Logo could be added for free
- Easy to operate
- Stable operation

The screen of Alma soprano titanium

- 14 inch big screen, quick touch, easy operate
- Male & female, 6 body parts, 6 skin types
- 6 language options, your native language can be added

Our certificate

All the process of the producing is under ISO 13485 Quality system and match with CE certification request.



BV-France's most authoritative
certification body BV Group certification



TUV-Germany's most authoritative
certification body Rheinland certification



SGS-Switzerland's most authoritative
certification body SGS certification

