

Do as we choose the design
Welfare through technology

 **Smayer**

*12bar/16bar diode laser, 1200/1600W power,
*Big spot size 12*36mm , with 755 808 1064nm in the handle,
*Use USA Coherent imported laser bar , 40 million shots.



Vantaggi

Laser a diodi a 1,3 onde 1064nm808nm755nm, 3 in 1 per tutti i tipi di pelle utilizzabili

Elevata potenza: NUOVA maniglia da 1000 W/1200 W/1600 W per le opzioni

2. Grande dimensione del punto 12 * 20 mm, 12 * 35 mm soluzione per la depilazione del viso e del corpo!

3. Sistema di raffreddamento: esclusivo sistema di raffreddamento Dual-TEC, più efficace per garantire il lavoro della macchina tutto il giorno, 24 ore senza tempi di inattività.

4. Lunga durata: doppia garanzia di supporto vitale



- 12 INCH BIG SCREEN
- DIODE LASER HANDLE
- EMERGENCY STOP BUTTON

For all skin types, Triple wavelength laser work together



Macchina per la depilazione con laser a diodi

- * Nessuna pigmentazione. Adatto a qualsiasi tipo di pelle;
- * Adatto a qualsiasi tipo di pelle;
- * Sicuro e veloce.
- * Golden Standard internazionale per la depilazione;

* La lunghezza d'onda ottimale del laser;

* Larghezza dell'impulso laser lungo (da 10 ms a 800 ms);

Il manico pesa solo 350 g! Soluzione per la depilazione di viso e corpo da 12*20 mm, 12*38 mm!



12*20mm or 12*38 / 450g

One minute} Fast and painless hair removal

One minute} cooling -21°C



Sistema di raffreddamento:

Esclusivo sistema di raffreddamento Dual-TEC, più efficace per garantire il lavoro della macchina tutto il giorno, 24 ore senza tempi di fermo.

ICE Plus

ICE Plus is an advanced technology that continuously cools skin and facilitates range-controlled temperature throughout the entire treatment. The ICE Plus cold sapphire tip minimizes epidermal risks while maintaining heat within the dermis where hair follicles are treated.

Temperature remains controlled and constant which contributes to the diode's efficiency.

Patients can now enjoy a completely pain-free, cool and comfortable

One minute cooling -21°C




Il laser Three Waves combina 755nm 808nm 1064nm, adatto a tutti i tipi di trattamento di pelle e capelli.

755nm per la depilazione della pelle bianca (peli fini/dorati).

808nm per la depilazione della pelle gialla (naturale).

1064nm per la depilazione della pelle nera (peli neri).




Visualizzazione sullo schermo



Descrizione dei prodotti

Lunghezza d'onda/tipo di laser	prezzo della macchina per la depilazione laser a diodi al platino di ghiaccio laser 755/808/1064
Energia	3000W;
Produzione di energia laser	0-150J/cm ² (regolabile)
Larghezza dell'impulso laser	10-800 ms (regolabile);
Frequenza di uscita impulsiva	1-10 Hz;
Dimensione del punto	Opzione 12*35mm ² /12*20mm ²
Interfaccia LCD operativa	Schermo tattile LCD a colori reali da 10,4 TFT
Sistema di raffreddamento	Condensatore acquaariaTEC
Barra laser:	Opzione barra 10 o 12 o 16 PCS
Dimensione della confezione:	115*59*61 cm




For You. For Life.

Extensive medical and cosmetic treatments

More Products

Treatment Comparison



Customer Feedback

We are NO.1 in feedback of real client



○ Belgium 11, Sep, 2020,

Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)
On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)



2020 Alma Laser Soprano 808nm Hair Removal 755n...



this is the first time I ordered something from Alibaba and thanks to Jason I had a reaaaallllyyy good experience. he gave me all the information/tips about the hair removal machine. the delivery was super fast. and omg the results are amazing !!! (see pictures after one session) i will definitely buy more from Jason!



Very satisfied (5 stars)

Very satisfied (5 stars)

2020 Alma Laser Soprano 808nm Hair Removal 755n...



○ United 07, Oct, 2020

Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)
On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)



2020 Newest Diode Laser 808 nm Alma Soprano ICE ...



im very happy with the machine. Well packed and the machine is Very easy to navi gate!

Very satisfied (5 stars)

Very satisfied (5 stars)

2020 Newest Diode Laser 808 nm Alma Soprano ICE ...



○ Ukraine 02, Apr, 2020

Supplier Service: **Very satisfied** (5stars)
On-time Shipment: **Very satisfied** (5stars)



12 bar 1200W 3 waves laser hair removal machine



Great seller. The product is as specified. He is very emotional, explains everything, sends photos, videos, if something is not clear. I highly recommend! You can or der safely, do not worry, everything will be fine. Thank you seller for your product a nd support! 🙏🙏🙏

Very satisfied (5stars)

Very satisfied (5stars)

12 bar 1200W 3 waves laser hair removal machine



○ Sweden 02, July, 2020

On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)
Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)



2020 Double Handles Alma Soprano Titanium Diode L...



I am very happy with my machine 😊😊
To start from the beginning, the whole communication and explanation of transpo rt to how the machine works I am super happy.
Viki has helped me a lot, she is the Best.
I bought a hair remover machine and am very happy with the results that the mac hine gives already after the first treatment.
The machine came very well packed in a box and with instructions from Viki I sta rted working with the machine immediately 🙏
I have made my best purchase ever, will only buy from them machines.
Grateful for all the help and support.
Will buy more machines from her.

Very satisfied (5 stars)

Very satisfied (5 stars)

2020 Double Handles Alma Soprano Titanium Diod





14 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



OEM professionale, servizio ODM per macchina laser Ice:

- A) Stampa qualsiasi colore desideri per la tua macchina, rendilo preferito da te e dal tuo cliente.
- B) Stampa il tuo logo sulla scocca della macchina e aggiungilo al sistema come interfaccia di benvenuto.
Rendilo esclusivo nel mondo.
- C) Aggiungi qualsiasi lingua nel sistema della macchina, in base alle tue esigenze e al tuo cliente.
- D) Aggiungere il sistema di noleggio remoto nella macchina per svolgere attività di leasing.
- E) Progetta per te un guscio macchina esclusivo, crea il tuo marchio sul mercato.
- F) Progetta la nuova interfaccia e il sistema della macchina, rendilo più conveniente per te e per i tuoi clienti.
- G) Sviluppa la tecnologia più recente per soddisfare te e la domanda dei tuoi clienti.

Certificazioni

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



customer visit



Imballaggio e spedizione

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)

Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,