



DIODE LASER HAIR REMOVAL MACHINE

- SUPER ICE PAINLESS EXPERIENCE
- PERMANENT HAIR REMOVAL
- COMFORTABLE HAIR REMOVAL

1min} Fast and painless hair removal
One minute cooling -21°C

Quattro vantaggi

1,3 onde 1064nm Diodo 808 nm 755nm, 3 in 1 tutti i tipi di pelle possono essere utilizzati

Elevata potenza: NUOVA maniglia da 1000 W/1200 W/1600 W per le opzioni

2. Grande dimensione del punto 15*25 mm, 12*35 mm soluzione per la depilazione di viso e corpo!

3. Sistema di raffreddamento: Esclusivo sistema di raffreddamento Dual-TEC, più efficace per garantire il funzionamento della macchina tutto il giorno, 24 ore senza tempi di fermo.

4. Lunga vita: doppia garanzia di supporto vitale

3 in 1 all skin type can be used



-  755 nm for white skin (fine, golden hair removal);
-  808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);
-  1064 nm for black skin (black hair removal)

macchina per la depilazione laser a diodi al platino di ghiaccio.

- Nessuna pigmentazione. Adatto a qualsiasi tipo di pelle;
- Adatto a qualsiasi tipo di pelle;
- Sicuro e veloce.
- Golden Standard internazionale per la depilazione;
- La lunghezza d'onda ottimale del laser;

TEC cooling system

One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system
hair remover laser



Sistema di raffreddamento: Esclusivo sistema di raffreddamento Dual-TEC, più efficace per garantire il funzionamento della macchina tutto il giorno, 24 ore senza tempi di fermo.

handle weighs only 350g

Available in **black or white**



Grandi dimensioni del punto: il manico pesa solo 350 g! Soluzione per la depilazione di viso e corpo da 15*25 mm, 12*35 mm!

working principle

Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area

Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal

Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth



Manico della macchina per la depilazione laser a diodi: raffreddamento rapido, trattamento indolore.



onde laser combina 755 nm 808 nm 1064 nm, adatto per tutti i tipi di trattamento della pelle e dei capelli.


755nm per la depilazione della pelle bianca (peli fini/dorati).

808nm per la depilazione della pelle gialla (naturale).

1064nm per la depilazione della pelle nera (capelli neri).

Macchina per la depilazione laser a diodi al platino prima e dopo

Treatment effect comparison



Applicazione: confronto degli effetti del trattamento
Macchina per la depilazione laser a diodi di platino ICE per una depilazione sicura e permanente su tutte le pelli

Lunghezza d'onda/tipo di laser	prezzo della macchina per la depilazione laser a diodi al platino di ghiaccio laser 755/808/1064
Energia	3000W;
Produzione di energia laser	0-150J/cm2 (regolabile)
Larghezza dell'impulso laser	10-800 ms (regolabile);
Frequenza di uscita impulsiva	1-10 Hz;
Dimensione del punto	Opzione 15*25mm ² /10*20mm ²
Interfaccia LCD operativa	Schermo tattile LCD a colori reali da 10,4 TFT
Sistema di raffreddamento Barra laser:	Condensatore acquaariaTEC Opzione barra 10 o 12 pezzi
Dimensione della macchina	105*40*40 cm
Dimensione della confezione:	115*59*61cm
Peso netto	35 kg
Sorgente elettrica	220V/50HZ o 110V/60HZ

Commenti degli acquirenti

Schermo per macchina per la depilazione laser a diodi al platino di ghiaccio

About the Shipping


**We can offer the door to door services
by air or by sea** just depend on your actual request.

Such as DHL,UPS,TNT,FEDEX...



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

Tempi di consegna:	3 giorni lavorativi.
Metodo di consegna:	Servizio espresso porta a porta, come DHL, UPS, FedEx, TNT, ecc.
Imballaggio:	Scatola in alluminio con schiuma