

Power upgrade

Make your hair removal faster



Quattro vantaggi


1,3 onde 1064 nm Diodo 808 nm 755 nm 3 in 1 è possibile utilizzare tutti i tipi di pelle

Elevata potenza: NUOVA maniglia da 1000 W/ 1200 W /1600 W per le opzioni

2. Grande dimensione dello spot 15*25 mm, 12*35 mm Soluzione per la depilazione di viso e corpo!

3. Sistema di raffreddamento: Esclusivo sistema di raffreddamento Dual-TEC, il più efficace per garantire il funzionamento della macchina tutto il giorno, 24 ore su 24, senza tempi di inattività.

4. Lunga vita: doppia garanzia di supporto vitale



macchina per la depilazione laser a diodi di platino con ghiaccio.

- Nessuna pigmentazione. Adatto a qualsiasi tipo di pelle;
- Adatto a qualsiasi tipo di pelle;
- Sicuro e veloce.
- Standard d'oro internazionale per la depilazione;
- La lunghezza d'onda del laser ottimale;

Our vs Other

  The screen of the handle does not freeze, and the capacitive screen system is operated by sliding	  Controller screen freezes, single-point operation
  350g, smaller and lighter, more convenient for treatment	  The industrial handle is large and heavy, which makes the healer tired
  Customizable single band cooling for one minute, no need to wait during treatment, continuous cooling improves efficiency by 50%	  The replacement head is easy to get dust and burn out, cooling is slow, and you need to wait during the treatment process.
  Handle cooling piece×3,It can truly cool down in one minute and work 24 hours a day.	  There is only one handle cooling piece, which takes a long time to cool down. You need to wait for the handle to re-cool during the treatment process.
  Customer feelings:Good,The treatment has a micro-needle feel and is relatively comfortable.	  Customer feelings:Poor,The treatment felt like micro-needle, and there was obvious heat pain I couldn't tolerate it after 20 seconds, so I stopped and started again.
  Treatment without waiting	  Need to cool again during treatment

Sistema di raffreddamento: Esclusivo sistema di raffreddamento Dual-TEC, il più efficace per garantire il funzionamento della macchina tutto il giorno, 24 ore su 24, senza tempi di inattività.



Grandi dimensioni dello spot: il manico pesa solo 350 g! Soluzione per la depilazione di viso e corpo da 15*25 mm, 12*35 mm!

**Any time
Any where**

You can control the machine

The diagram illustrates the remote control system. A hand holds a smartphone displaying a control interface with various settings (Frequency, Energy, Pulse, etc.). The smartphone is connected to a laser machine via a cloud network. The machine has a large screen displaying a grid of treatment options. The text "Any time Any where" and "You can control the machine" are prominently displayed.

Maniglia della macchina per la depilazione laser a diodi: raffreddamento rapido, trattamento indolore.

MULTI-SCREEN LINKAGE

HANDLE WITH LARGE SCREEN, FREE INTERACTION WITH THE MAIN SCREEN, NO DELAY,
CAPACITIVE SCREEN SYSTEM SLIDING OPERATION



STABILIZE



SMOOTH



HANDLE SCREEN



il laser a onde combina 755 nm 808 nm 1064 nm, adatto a tutti i tipi di trattamento di pelle e capelli.

755nm per la depilazione della pelle bianca (peli fini/dorati).

808 nm per la depilazione della pelle gialla (naturale).

1064 nm per la depilazione della pelle nera (peli neri).

Macchina per la depilazione laser a diodi di platino prima e dopo il ghiaccio



Higher power compressor

Ensure the best cooling effect




20%



New filter

- Double filtering
- Ensure clean water quality
- No need to change frequently



New upgrade
Italian water pump

Lifespan increased by
500%

Applicazione: confronto degli effetti del trattamento
Macchina per la depilazione laser a diodi platino ICE per una depilazione sicura e permanente su tutte le pelli

Lunghezza d'onda/tipo laser	prezzo della macchina per la depilazione laser con diodo platino e ghiaccio laser 755/808/1064
Potenza	2000 W;
Emissione di energia laser	0-150J/cm2 (regolabile)
Ampiezza dell'impulso laser	10-800 ms (regolabile);
Frequenza di uscita a impulsi	1-10 Hz;
Dimensione del punto	Opzione 15*25 mm ² /10*20 mm ²

Interfaccia LCD operativa	Touchscreen LCD a colori reali da 10,4 TFT
Sistema di raffreddamento Barra laser:	Condensatore acquaariaTEC Opzione barra da 10 o 12 PZ
Dimensioni della macchina	105*40*40 cm
Dimensione del pacchetto:	115*59*61 cm
Peso netto	35 kg
Fonte elettrica	220 V/50 HZ o 110 V/60 HZ

Commenti degli acquirenti

Schermo per macchina per la depilazione laser a diodi di platino e ghiaccio



Tempi di consegna:	3 giorni lavorativi.
Metodo di consegna:	Servizio espresso porta a porta, come DHL, UPS, FedEx, TNT, ecc.

Imballaggio:	Scatola in alluminio con schiuma
---------------------	---