

Medical handle is Lighter handle

Stronger, Faster, Smarter

1600w big handle power 24 hours working Painless hair removal



● 12*24mm²



● 12*36mm²

[Learn more](#)



La migliore vendita

13 anni di fabbrica, 2 anni di garanzia, 102 paesi, oltre 60.000 clienti

MLKJ——Semplifica la tua attività di bellezza

Machine advantage:

- Machine warranty 2 years
- Custom language system
- 1800w high power hair removal
- Fast and safe



Vantaggi


- 1.3 onde 1064nm Diodo 808nm 755nm, 3 in 1 tutti i tipi di pelle possono essere utilizzati
Elevata potenza: NUOVA maniglia da 1200 W / 1800 W per le opzioni
2. Grande dimensione del punto 12 * 24 mm, 12 * 36 mm soluzione per la depilazione del viso e del corpo!
3. Sistema di raffreddamento: esclusivo sistema di raffreddamento Dual-TEC, più efficace per garantire il lavoro della macchina tutto il giorno, 24 ore senza tempi di inattività.
4. Lunga durata: doppia garanzia di supporto vitale

TEC cooling system

One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system
hair remover laser





Caratteristiche della depilazione laser a diodo al platino:

»»Sicurezza: nessuna scottatura della pelle, nessun danno alla pelle e alle ghiandole sudoripare, nessuna cicatrice, nessun effetto collaterale.

»»Veloce: grande dimensione dello spot 12*36mm, trattamento efficace e rapido su un'ampia area di trattamento

»»Depilazione permanente: rimuovere tutto il pelo su tutti i tipi di pelle, compresa la pelle abbronzata.

»»Temperatura del cristallo: ~ 5-3 °C, riduce il dolore e aumenta il senso di comfort durante il trattamento.

Dettagli maniglia

Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area

Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal

Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth





- 755 nm for white skin (fine, golden hair removal);
- 808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);
- 1064 nm for black skin (black hair removal)

Gestire una lunga durata 20-40 milioni di scatti

Adatto per la depilazione con laser a diodi su tutta la pelle del corpo

Buon effetto della depilazione laser a diodi al platino

Tipo laser	Laser a diodi 808nm o 755/808/1064 3 onde
Schermo	Sistema touch screen da 14 pollici
Lunghezza d'onda	808 nm o 755/808/1064 nm
scatti	40 milioni di colpi
Energia	10~150 j/cm2, regolabile
Frequenza	1-10 Hz
Raffreddamento	Doppio raffreddamento TEC
Energia	3000 W
Dimensione del punto	12*36mm o 12*24mm per scegliere
Voltaggio	110V/60HZ o 220V/50HZ per scegliere

1) Lo schermo può aggiungere il tuo logo

2) schermo con 6 lingue

3) diverse parti del corpo tra cui scegliere, un tocco può iniziare il trattamento!

Certificato


Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

Profilo Aziendale

1. La società Weifang Mingliang ha 13 anni di esperienza nella produzione di apparecchiature di bellezza

Customer visit



2. Abbiamo un dipartimento di ricerca e sviluppo di produzione professionale
3. Feedback da parte dei clienti □ Supporta l'OEM della shell della macchina □ L'OEM del sistema della macchina □ può aggiungere il tuo logo....

Research and Development

We have professional Production R & D department.
From design research and development to production, every step is strictly checked to ensure product quality.



CAD and PCB drawing



Electrical schematic diagram
and preparation procedures



Ammeter test



Install the motherboard



Assemble the hardware



Leave the factory after
passing the inspection

