

Stronger, Faster

×

14-inch HD 4K Screen



Vantaggio del laser a diodi laser a diodi 755 808 1064

1. 755 808 1064 nm da Tecnologia.
2. Per tutta la rimozione della pelle e dei capelli.
3. Efficace per i follicoli piliferi produce accumulo di calore, depilazione permanente indolore.
4. Quasi nessuna dispersione della pelle, nessun danno alla pelle e alle ghiandole sudoripare, nessuna cicatrice, nessun effetto collaterale



5. Raffreddamento ad aria Raffreddamento ad acqua Raffreddamento TEC Sistema 3 in 1. 24 ore di capacità lavorativa,
6. Grande dimensione del punto di 12 * 38 mm, ridurre il tempo di trattamento per l'originale 1/5
7. Aggiungi logo e lingua gratuitamente.


12*20mm or 12*35mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



- * Schermo 4K True Color da 14 pollici, che offre un'esperienza tattile super cool.
- * Il servizio OEM è accettato. parametro di regolazione è ok.
- * Aggiungi gratuitamente il tuo logo e la tua lingua

Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal
It takes 3--5 times to realize
permanently hair remoavl





Descrizione dei prodotti





High-quality laser bars imported from USA

1000/1200/1600w high power


Fast hair removal



10bar
1000W



12bar
1200W



16bar
1600W

755 808 1064nm La tecnologia di ice platinum è la tecnologia più avanzata per la depilazione. Soprattutto per diversi stili di pelle e capelli.


- * Barra laser importata coerente USA.
- * 10-40 milioni di scatti (più recente barra laser dorata)
- * 10bar 12bar 16bar, tra cui scegliere.
- * 1000w/1200w/1600w grande potenza,

Specifiche della macchina per la depilazione laser a diodi

Articolo	Laser a diodi verticale 755nm808nm1064nm
Tipo laser	Laser a diodi, 12 bar/16 bar
Potenza di ogni barra	100w

Sistema di visualizzazione	Touch screen 4K a colori reali da 14 pollici
Lunghezza d'onda	808 nm/755 nm/1064 nm
Dimensione del punto	12*20mm ² /12*35mm ²
Durata della maniglia del laser	808nm: almeno 10-40 milioni di scatti
Energia	10-150 J/cm ² regolabile (fino a 150J/cm ² opzionale)
Durata dell'impulso	40~800 ms regolabile
Frequenza	1,0-10Hz;
Sistema di raffreddamento	Condensatore semiconduttore TECariachiusa circolazione acqua
Maneggiare il potere	1000w / 1200w / 1600w
Potenza della macchina	3000w
Temperatura del cristallo	-20~3°C
Requisiti di potenza	AC220V/110V 50~60Hz

Custom Section



OEM professionale, servizi ODM:

- Stampa qualsiasi colore.
- Stampa il tuo logo sulla macchina.
- Aggiungi qualsiasi lingua nel sistema della macchina.
- Progetta un guscio macchina esclusivo per te, crea il tuo marchio sul mercato.
- Progetta la nuova interfaccia e il sistema della macchina, rendilo più conveniente per te e per i tuoi clienti.

About Us

We Are 13 Years

Professional high-tech beauty equipment manufacturer in China.

潍坊明亮电子有限公司

坚守客户价值不动摇·让客户满意

坚守员工价值不动摇·让员工成长

Hold Fast to customer's value to make them feel satisfied

Hold Fast to employees' value to let them develop



Mingliangkj in 2007, Through 13 years ,we have built reliable Production ,Quality Control ,Warehousing and Sale&Service department.

Products around world ,including Europe ,North America, Asia and so on .more than 600 clients in more, than 100 countrys all over the world



Packing

Safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

About the Shipping

We can offer the door to door services
by air or by sea just depend on your actual request.
Such as DHL,UPS,TNT,FEDEX...

