

NEW ! Technology



Vantaggio della macchina per la depilazione laser a diodi Titanium 1600W

1. Utilizza il sistema di depilazione laser a diodi 755 808 1064 nm, adatto a tutti i tipi di pelle di depilazione.
2. Barre laser dorate importate dalla Germania o dagli Stati Uniti, durata massima 40.000.000 di vita più lunga
3. Sistema di raffreddamento 1600WTEC, assicura che il laser funzioni continuamente senza condizionatore d'aria in estate
4. Nessuna cicatrice, nessun effetto collaterale.
5. Alta potenza, nessun dolore, 3-5 sessioni di depilazione permanente

One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system
hair remover laser



12*20mm or **12*35mm** handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...

12*20mm {




12*35mm {



1 minuto di trattamento !!


**NEW !
Technology**




**High-quality
laser bars
imported from
USA**

1000/1200/1600ww high power



Fast hair removal



▶ 10bar
1000W




▶ 12bar
1200W



▶ 16bar
1600W

For all skin types



755nm / 808nm / 1064 nm

The handle equipped with 3 wavelength: Alex 755nm, speed 808nm and long pulse 1064nm

Speed 808nm: Golden standard wavelength for all hair types

Alex 755nm: Specific effective for blonde hair, fine hair

Long Pulse 1064nm: Specific effective for dark, tanned skin



Sistema di raffreddamento 3 in 1: Raffreddamento ad aria Raffreddamento ad acqua

Raffreddamento TEC Sistema 3 in 1. 24 ore di capacità lavorativa


12 * 20 mm / 12 * 35 mm Grande dimensione del punto, Riduci i tempi di trattamento per l'originale 1/5



Large Spot Size

Quick and Comfortable


With large spot size of $1.2 \times 3.5 \text{cm}^2$, for faster treatments and better patient experience.



TEC Plus

Continuous Contact Cooling

TEC is an advanced technology that continuously cools skin and facilitates range-controlled temperature throughout the entire treatment. Patients can now enjoy a completely pain-free, cool and comfortable experience throughout the session.



- * 12,4/14 pollici True Color Touching Screen, che offre un'esperienza tattile super cool.
- * Servizio OEM è accettato. parametro di regolazione è ok.
- * Aggiungi il tuo logo e la tua lingua gratuitamente

The new 14-inch screen is clear easy to operate.



OEM/ODM SEVRICE

Specifica di Macchina per la depilazione laser a diodi in titanio da 1600 W

Articolo	Laser a diodi verticale 755nm808nm1064nm
Tipo laser	Laser a diodi, 10bar 12bar/16bar
Potenza di ogni barra	100 w/Bar
Sistema di visualizzazione	Schermo tattile a colori da 12,4/14 pollici
Lunghezza d'onda	808 nm/755 nm/1064 nm
Dimensione del punto	12*20mm ² /12*35mm ²
Durata della maniglia del laser	Almeno 20-40 milioni di colpi