



Diode Laser

Permanent hair removal

[Understand more](#)




14 inch
Screen Size



3000W
Input power



1-10HZ
Frequency



755nm 808nm 1064nm
Wavelength

>>Machine 14-inch large screen

>>3000W machine power to ensure the treatment effect

>>1-10Hz fast frequency and 15x25mm spot size ensures faster, smooth and effective treatment

>>808 single wave or 755nm/808nm/1064nm perfect triple wavelengths

>>Easy to operate Data Base system,can do the treatment by man mode and women mode,also different body part.To ensure a safe parameter for new operator
>> Long life time More than 40 millions shots gold laser diode module, anti high temperature.



350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**



Il manico pesa solo 350 g, comodo per il trattamento

>>12 pieces or 16 pieces Germany Dilas original laser bars,600/800W/1200W power is capable to meet all demands of hair removal on the whole body;
>>1-10Hz fast frequency and 15x25mm spot size ensures faster, smooth and effective treatment;

>Super sapphire touch cooling system ensures painless and comfortable treatment

The collage includes:
1. A diagram titled "Hair removal principle" showing three stages of hair follicle destruction by laser: initial damage, prevention of regeneration, and long-term hair loss.
2. A large photograph of a woman's legs, one of which is being touched by a hand, suggesting a post-treatment smooth skin texture.
3. Three portrait photographs of women with different skin tones: light (labeled I), medium (labeled II), and dark (labeled III).
4. Below each portrait is a wavelength specification: 755 nm, 808 nm, and 1064 nm respectively.

755 nm for white skin (fine, golden hair removal);

808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);

1064 nm for black skin (black hair removal)

Gestire una lunga durata 20-40 milioni di scatti

Velocità 808nm: Lunghezza d'onda standard d'oro per tutti i tipi di capelli

Alex 755nm: Specifico efficace per capelli biondi, capelli fini

Long Pulse 1064nm: specifico efficace per la pelle scura e abbronzata migliore qualità laser
ipl shr opt / nd yag / prezzo della macchina per la depilazione laser ad alessandrite

Export 102 countries+

102 countries, 60,000+ customers

