

Servizio dell'OEM/ODM
Qualsiasi stile, qualsiasi colore tu voglia

Build more trusted partners

Our customers

60000+ CUSTOMERS

OEM/ODM

Customize the machine according
to customer needs



CERTIFICATE

Obtained multi-way authoritative certification,
product testing certification, product patent authority,



Spettacolo di macchine

Semplifica la tua attività di bellezza

Una serie di soluzioni di approvvigionamento one-stop estetiche basate sull'energia

Stronger, Faster Two Handles

With 14-inch HD 4K Screen

Vantaggi

- * Barra laser importata da USA o Germania Dilas.
- * Più di 40 milioni di scatti, più di 3 anni non è necessario cambiare la nuova maniglia.
- * 808nm Possono essere utilizzati tutti i tipi di pelle
- * Elevata potenza: NUOVA maniglia da 1200 W / 1800 W per le opzioni
- * Dimensione del punto della maniglia medica 12 * 24 mm o 12 * 36 mm, soluzione per la depilazione del viso e del corpo!
- * Sistema di raffreddamento: esclusivo sistema di raffreddamento Dual-TEC, più efficace per garantire il funzionamento della macchina tutto il giorno, 24 ore senza tempi di inattività.
- * Lunga durata: 40 milioni di scatti

DIODE LASER

1200W / 1800W Soprano Titanium hair removal machine

ALMA SOPRANO TITANIUM
Diode laser

Smayer
Shandong Smayer Electronics CO.,LTD

Display 1.Handle

12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



2.1200w, 1800w grande potenza per libera scelta. Dimensioni spot 12*24 o 12*36 mm.

* Manico medico da 350 g, peso leggero, trattamento scorrevole rapido gratuito

* Con indicatore luminoso, per mostrare le condizioni di lavoro (sulla macchina e sulla maniglia), utilizzare in sicurezza



3. Raffreddamento

- * Accendi la macchina, raffredda immediatamente, depila immediatamente
- * Buon raffreddamento della durata della maniglia più lunga
- * Effetto depilazione indolore con ghiaccio reale

Handle display

① Optional 12*24mm/12*36mm light spot size.

Different spot size meet different body parts hair removal needs .



② 10bars 1200w / 15bars 1800w. 10million—40million shots.
Effective for permanent hair removal

③ 755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.

Cooling effect

The handle has a cooling effect that improve treatment comfort.



Effetto del trattamento

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

4. Programma della macchina di visualizzazione dello schermo

1. Grande schermo da 14 pollici, tocco rapido
2. Maschio e femmina, 6 parti del corpo, 6 tipi di pelle che impostano il software intelligente
3. 6 opzioni di lingua, è possibile aggiungere la tua lingua madre
4. Servizio di programma OEM gratuito (logo/sistema...)

New upgrade system

The newscreen is clear easy to operate.



5. Servizio OEM / ODM

- >>OEM your own machine body
- >>OEM your own program software
- >>OEM pretty machine colors
- >>Print your LOGO on machine body and screen
- >>R & D team and Quality inspection Show

Exceeding
Your Expectations

The Most
Professional
Beauty Machine
Customization Service



24-Hour online
After-sales service



15 Years Laser Beauty
Device Manufacturer



OEM Factories
Support customization

visualizzazione 6.Certificate

R & S design Team di progettazione e sviluppo dagli Stati Uniti e dalla Germania. Linea di produzione standard. Linea di produzione matura certificata e testata e team di ispezione qualità. Ciò a cui teniamo di più è che i prodotti di alta qualità sono lo standard per mantenere la cooperazione.