

# Diode Laser



15 Bar **1800W** Handle

\*Increase the treatment head of nasal hair  
and treat small parts easily



## Vantaggi della depilazione laser a diodi

\* Laser a diodi ad alta potenza con una bella tecnologia di raffreddamento, per la depilazione indolore!


\* Il laser a diodi consente alla luce di penetrare più in profondità nella pelle e in modo più sicuro rispetto ad altri laser. poiché può evitare il pigmento di melanina nell'epidermide della pelle, possiamo usarlo per la depilazione permanente di tutti i peli colorati su tutti i 6 tipi di pelle, inclusa la pelle abbronzata.

\* Adatto a tutti i peli superflui su aree come viso, braccia, ascelle, petto, schiena, bikini, gambe... Ha anche il rinnovamento della pelle e il rassodamento della pelle allo stesso tempo.

\* Frequenza 1-10 hz. treatment velocemente!!! Macchina per la depilazione rapida e permanente. Indolore!!

# Working Principle

Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal )
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)



- \* Dimensione punto 12\*20mm, 12\*35mm, per opzione
- \* Manico da 450 g, peso leggero, trattamento di scorrimento rapido gratuito
- \* Con indicatore luminoso, per mostrare le condizioni di lavoro (sulla macchina e sulla maniglia), utilizzare in sicurezza

## Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal  
It takes 3--5 times to realize  
permanently hair removal



### Programma macchina del laser a diodi

1. Grande schermo da 12,4 pollici, tocco rapido
2. Maschio e femmina, 6 parti del corpo, 6 tipi di pelle che impostano il software intelligente
3. 6 opzioni di lingua, è possibile aggiungere la tua lingua madre
4. Servizio di programma OEM gratuito (logo/sistema...)




Nome del prodotto	Macchina per la depilazione al platino Laser Ice
Barra laser	Germania/USA importati, 10 bar, 12 bar, 16 bar
Lunghezza d'onda	755 nm 808 nm 1064 nm
Energia	0-150J/cm <sup>2</sup>
Frequenza	1-10hz
Larghezza di impulso	40-800 ms
Interfaccia LCD operativa	Schermo tattile True Color da 12 pollici
Sistema di raffreddamento	Circuitazione dell'aria e dell'acqua chiusa Testina di trattamento con temperatura di raffreddamento a semiconduttore regolabile
Energia	4000 W
Sorgente elettrica	220V/50HZ o 110V/60HZ

# RESEARCH AND DEVELOPMENT

Weifang Mingliangkj electronics Co., Ltd

We have professional Production R & D department, From design research and development to production, every step is strictly checked to ensure product quality.



## CERTIFICATE DISPLAY



# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,

