



808 Diode Laser

Big Power: 1000w 1200w 1600w

Triple wavelength: 755nm 808nm 1064nm

For different skin type: white, brown ,black

Descrizione dei prodotti

Machine Parts



nome del prodotto
Tipo laser

Macchina portatile per la depilazione con laser a diodi
755 nm/808 nm/1064 nm

6 barre laser	8 barre/10 barre/12 barre/16 barre, importate dalla Germania/USA
Potenza di uscita	800w/1000w/1200w/1600w
Sistema di visualizzazione	Schermo tattile a colori da 10,4 pollici
Colpi con manico laser	40 milioni di volte
Energia	10~150 j/cm ² , regolabile
Durata dell'impulso	10~300 ms regolabile
Frequenza	1~10Hz
Energia	2500w
Temperatura del cristallo	-29~5°C



Vantaggio

1. Tecnologia avanzata: tecnologia di sinterizzazione dello stagno d'oro,
2. Maniglie: barre laser Germania/USA □ 8—16 barre □ potenza 800—1600 W per una depilazione più rapida e migliore, depilazione indolore e permanente, con risultati evidenti.
3. Trattamento rapido: grande dimensione del punto / 12 * 20 mm / 12 * 35 mm, frequenza 1-10 Hz, maggiore efficienza
4. Funzionamento continuo: condensatore TEC aria acqua sistema di raffreddamento a semiconduttore

Esposizione della maniglia

Handle display Handle color optional

weight **450g**

The handle weighs only 450g, making the treatment process easier

Cooling effect

Fast cooling, more comfortable treatment process



12*20mm



12*35mm



12*20mm




12*35mm

Il sistema di raffreddamento TEC più avanzato all'interno di questa macchina per offrire ottimi risultati di raffreddamento.

24 ore di lavoro. Materiale zaffiro. Esperienza reale senza dolore!

Laser show Handle laser bar optional



Speed Diode Laser 808nm: lunghezza d'onda standard d'oro per tutti i tipi di depilazione laser

755nm: specifico efficace per capelli biondi, depilazione laser per capelli fini

ND YAG 1064nm: Specifico efficace per pelli scure e abbronzate

Before and After

Treatment comparison



Product Display



Per maggiori dettagli sul prodotto, consultare immediatamente!